

PHILIPS

Parterre
ulkoseinävalaisin 7,5W

myGarden


2700K

Musta

Vesitiivis



16480/30/P0



Nauti kauniista, valoisasta puutarhasta

Musta Philips Parterre on ulkokäyttöön suunniteltu LED-seinävalaisin, jonka runko on valmistettu kestävästä painevaletusta alumiinista. Valaisimen älykäs ja katseet vangitseva muotoilu heijastaa kaksi lämpimän valkoista valonsädettä, jotka valaisevat koko seinän tehokkaasti kaikkiin suuntiin.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Korkealaatuinen LED-valo

Erityisominaisuudet

- Säänkestävä

Kohokohdat

Korkealaatuinen LED-valo

Tämän Philips-valaisimen mukana toimitettava LED-lamppu on ainutlaatuinen Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, mahdollistaa optimaalisen valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

Säänkestävä



ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskeveesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metalli

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Valotehokkuus (nimellinen): 104

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

Tehonkulutus

- Teho: 7,5

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,660 kg
- Kokonaiskorkeus: 130 mm
- Kokonaispituus: 130 mm
- Kokonaisleveys: 130 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 800 lm
- Lampputeknologia: LED
- Verkkovirta: 50 Hz
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Valonlähteiden määrä: 1

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696158838
- Nettopaino: 0,66 kg
- Bruttopaino: 0,75 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 13,6 cm
- Leveys: 13,6 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30
Versio: 0.552

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com