

# PHILIPS

Bustan  
pylväsvalaisin 9W

myGarden

2700K

Antrasiitti

Vesitiivis



16486/93/P0



## Nauti kauniista, valoisasta puutarhasta

Hanki kaunis L-muotoinen valaisin. Tämä minimalistinen, antrasiitinharmaa ja painevaletusta alumiinista valmistettu Philips Bustan -pylväsvalaisin tarjoaa hajautettua lämpimän valkoista LED-valoa seinällesi. Se soveltuu erinomaisesti terasseille ja kulkuväylien valaisuun.

### Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Energiaa säästävä
- Korkealaatuinen LED-valo

### Tuo muotoilua puutarhaasi

- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

### Erinomaista valoa ulkoilmaan

- Yhteensopiva seinähimentimien kanssa
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

### Erityisominaisuudet

- Helppo asentaa
- Säänkestävä
- Käyttöikä jopa 30 vuotta

# Kohokohdat

## Energiaa säästävä



Tämä Philips-valaisin säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

### Korkealaatuinen LED-valo

Tämän Philips-valaisimen mukana toimitettava LED-lamppu on ainutlaatuinen Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, mahdollistaa optimaalisen valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

### Laadukas materiaali

Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

### Yhteensopiva seinähimenttien kanssa



Tämän Philips-valaisimen kirkkautta voi säätää seinähimenttimellä (ei sisälly toimitukseen). Se on helppo tapa esimerkiksi muuttaa huoneen tunnelmaa tai korostaa jotain kohtaa kodista.

## LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

### Helppo asentaa



Valaisimen asentaminen voi olla joskus hankalaa, mutta Philips ulkovalaisinten asennus on tehty mahdollisimman helpoksi. Valaisimen mukana toimitetaan torx-avain asennusta varten.

## Säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojaattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

### Pitkäkestoinen (30 vuotta)



Todella luotettava valonlähde. Tähän Philipsin LED-valaisimeen integroidut LED-valonlähteet kestävät jopa 30 000 tuntia (vastaa 30 vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa). Voit keskittyä nauttimaan kotisi tunnelmallisesta valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Metall

## Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 30 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

## Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

## Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 145 lm/W

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Patio
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Pylväsvalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 2,555 kg
- Kokonaiskorkeus: 770 mm
- Kokonaispituus: 220 mm
- Kokonaisleveys: 90 mm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 40
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1000 lm
- Hehkulampputekniikka: LED
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 50–60 Hz
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- Mukana toimitettavan lampun teho: 4.5 W
- IP-koodi: IP44 | Johtosuojattu ja roiskesuojattu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Valonlähteiden määrä: 2

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696158906
- Nettopaino: 2,56 kg
- Bruttopaino: 2,86 kg
- Korkeus: 82,6 cm
- Pituus: 9,6 cm
- Leveys: 22,6 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-20  
Versio: 0.471

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailutus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)