

PHILIPS

Seinävalaisin

myGarden


Flagstone

rosteri

LED



17209/47/16



Valaise ulkona

Tehokkuutta minimalistisessa muodossa. Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu Philips-seinävalaisin tuottaa lämmintä valkoista LED-valoa ja luo seinään ainutlaatuisen kaksisuuntaisen valotehosteen.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Erittäin pitkä käyttöikä
- Energiaa säästävä
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- Moderni ulkovalaistus
- Valitse seinävalaisimet ulkokäyttöön
- Laadukas ruostumaton teräs ja aito lasi

Erinomaista valoa ulkoilmaan

- Tehokas LED
- Tehokasta valoa
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Erityisominaisuudet

- Kaksisuuntainen valotehoste
- Helppo asentaa jokaiseen käyttötarkoitukseen
- Säänkestävä

Kohokohdat

Erittäin pitkä käyttöikä



Todella luotettava valonlähde. Philips LED-valaisimien käyttöikä on erittäin pitkä, jopa 20 000 tuntia (vastaa 20 vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa). Philips LED-valojen ansiosta voit nauttia kotisi tunnelmallisesta valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

Energiaa säästävä



Tämä Philips-valaisin säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

Moderni ulkovalaistus

Vaikuttavien, rohkeiden ja minimalististen Philips outdoor -ulkovalaisimien nykyaikainen tyylikkyys täydentää puutarhoja, kulkuväyliä ja ulkotiloja valolla.

Valitse seinävalaisimet ulkokäyttöön

Tuo ulkotilojesi parhaat puolet esiin tällä seinävalaisimella, joka sopii täydellisesti lähelle ulko-ovea tai terassin seinälle.

Laadukas materiaali

Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä ja aidosta lasista.

Tehokas LED



Philips outdoor -ulkovalaisimissa käytetään uusinta LED-tekniikkaa. Sillä on erinomainen valovirta, sen valo on laadukasta ja sen käyttöikä on pitkä.

Tehokasta valoa

Tämä ulkovalaisin tuottaa lämpimän valkoista valoa, joka valaisee koko puutarhan tai terassin.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

Kaksisuuntainen valotehoste



Kaksisuuntainen valotehoste puutarhan yleisvalaisuun.

Helppo asentaa

Jokaisen valaisinkokonaisuuden mukana toimitetaan kaikki asentamiseen tarvittavat tarvikkeet, kuten ruuvit ja kuusiokoloavaimet. Niissä on selkeät ohjeet soveltuvista asennuspaikoista ja tarvittavat tiedot vesitiiviyyden IP-luokituksista.

Säänkestävä

Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on

roiskevesisuojaattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Rosteri
- Materiaali: Alumiini
- Kotelon väri: Ruostumaton teräs

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

Puutarha

- Puutarha: Takapiha, Etupiha

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Moderni
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: Kyllä

Teho

- Tulojännite: SELV

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,767 kg
- Korkeus: 11,8 cm
- Pituus: 13,6 cm
- Leveys: 8,8 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 12
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 300 lm
- Hehkulampputekniikka: LED
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 50–60 Hz
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: Kiinteä LED
- Mukana toimitettavan lampun teho: 1 W
- IP-koodi: IP44 | Johtosuojaattu ja roiskesuojaattu
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Suojausluokan koodi: IP44 | Johtosuojaattu, suojaus roiskavalta vedeltä
- Valonlähteiden määrä: 1
- Suojausluokka IEC: Suojausluokka I



Julkaisupäivä: 2025-08-30
Versio: 0.370

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehtyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailutus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com