

PHILIPS

Harvest ulkoseinävalaisin
42W E27 (ei sisällä
lamppua)

myGarden

Ei sisällä lampputta

Musta

Vesitiivis



17235/30/PN



Upeita hetkiä ulkona

Musta Philips myGarden -seinävalaisin tuo vintage-tyyliä ulkotiloihin. Laadukkaista materiaaleista valmistettu musta retrohenkinen valaisin sopii täydellisesti jokaiseen tyyliin.

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- Laadukkaat materiaalit

Erityisominaisuudet

- Säänkestävä

Nauti elämästä ulkona

- Luo tyylikäs ja lämmin tunnelma

Kohokohdat

Laadukkaat materiaalit

Philips-ulkovalaisimen muotoilussa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin on ruostesuojattu ja kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

Luo tyylikäs tunnelma

Ulkoseinävalaisimen suunnittelussa on huomioitu viimeisimmät trendit, ja se sopii erinomaisesti ulkotiloihin ja täydentää tyyliä sopivan tunnelman.

Säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metall

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävä: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Valotehokkuus (nimellinen): 93 lm/W

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Patio
- Tyyli: Klassinen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,833 kg
- Kokonaiskorkeus: 229 mm
- Kokonaispituus: 208 mm
- Kokonaisleveys: 127 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Verkkovirta: 50 Hz
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lamppua
- Kanta/kupu: E27
- Mukana toimitettavan lampun teho: -
- Vaihtolampun enimmäisteho: 42
- IP-koodi: IP44 | Johtosuojattu ja roiskesuojattu
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 2

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696156780
- Nettopaino: 0,83 kg
- Bruttopaino: 1,04 kg
- Korkeus: 24,8 cm
- Pituus: 12,8 cm
- Leveys: 22,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-17
Versio: 0.513

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com