

PHILIPS

Hoverfly ulkoseinävalaisin
60W E27 (ei sisällä
lamppua)

myGarden

Ei sisällä lampua

Musta

Vesitiivis



17237/30/PN



Upeita hetkiä ulkona

Musta Philips myGarden -seinävalaisin tuo vintage-tyyliä ulkotiloihin. Laadukkaista materiaaleista valmistettu musta retrohenkinen valaisin sopii täydellisesti jokaiseen tyyliin.

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- Laadukkaat materiaalit

Erityisominaisuudet

- Säänkestävä

Nauti elämästä ulkona

- Luo tyylikäs ja lämmin tunnelma

Kohokohdat

Laadukkaat materiaalit

Philips-ulkovalaisimen muotoilussa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin on ruostesuojattu ja kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

Luo tyylikäs tunnelma

Ulkoseinävalaisimen suunnittelussa on huomioitu viimeisimmät trendit, ja se sopii erinomaisesti ulkotiloihin ja täydentää tyyliisi sopivan tunnelman.

Säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metall

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Klassinen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,967 kg
- Kokonaiskorkeus: 224 mm
- Kokonaispituus: 222 mm
- Kokonaisleveys: 248 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Lampputeknologia: LED
- Verkkovirta: 50 Hz
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lamppua
- Kanta/kupu: E27
- Mukana toimitettavan lampun teho: -
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 1

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696156803
- Nettopaino: 0,97 kg
- Bruttopaino: 1,39 kg
- Korkeus: 26,3 cm
- Pituus: 23,8 cm
- Leveys: 26,8 cm

