

PHILIPS

Resco upotettava
kohdevalaisin 4,6W

myGarden

2700K

Rosteri

Vesitiivis



17289/47/16



Valaise pihasi illan tullen

Upotettavan Philips myGarden Fresco -kohdevalaisimen LED-valo tuo esiin puutarhan parhaat puolet ja valaisee pimeät alueet selkeästi. Kestävän metallisen valaisimen säädettävän pään voi kohdistaa kätevästi.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Energiaa säästävä
- Korkealaatuinen LED-valo
- Käyttöikä jopa 10 vuotta
- Lämmin valkoinen valo

Suunniteltu puutarhaan

- IP23 – säänkestävä

Kohokohdat

Energiaa säästävä



Tämä Philips-energiansäästölamppu säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Korkealaatuinen LED-valo




Tämän Philips-valaisimen mukana toimitettava LED-lamppu on ainutlaatuinen Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, mahdollistaa optimaalisen valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

Pitkä käyttöikä



Todella luotettava valonlähde. Tämän Philipsin LED-valaisimen mukana toimitettava LED-lamppu kestää jopa 10 000 tuntia (vastaa 10:tä vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa). Voit keskittyä nauttimaan kotisi tunnelmallisesta valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

Lämmin valkoinen valo



Valolla voi olla eri värilämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on matala Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä, kodikasta valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää, virkistävää valoa. Tämän Philips-lampun lämmin valkoinen valo luo kotoisan tunnelman.

IP23 – säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän ulkovalaisimen luokitus on IP23: ihanteellinen veranalle ja terassille – valaisin on roiskevesisuojustu.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Metall

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Selkeät valokeilat: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Värilämpötila: 2700 K

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Patio
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,160 kg
- Upotussyvyys: 110 mm
- Kokonaiskorkeus: 108 mm
- Kokonaispituus: 100 mm
- Kokonaisleveys: 100 mm
- Upotettavan valaisimen asennusaukko: 8.0 cm x 8.0 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisvalovirta (piilotettu): 395
- Mukana toimitettavan lampun teho luumeneina: 395
- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 50
- Hehkulampputekniikka: LED
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 50–60 Hz
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- Kanta/kupu: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho: 5 W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 5
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojustu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähte vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 1

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718291502876
- Nettopaino: 0,16 kg
- Bruttopaino: 0,24 kg
- Korkeus: 10,8 cm
- Pituus: 9,3 cm
- Leveys: 10,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-24
Versio: 0.446

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpittynus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com