

PHILIPS

Moonshine ulkokattovalaisin
28W E27 (ei sisällä lampua)

myGarden

Ei sisällä lampua

Antrasiitti

Vesitiivis



17350/93/PN



Nauti kauniista, valoisasta puutarhasta

Antrasiitinharmaa Philips Moonshine LED -ulkoseinälyhty on valmistettu kestävästä painevaletusta alumiinista. Sen minimalistinen varjostin tarjoaa hajautetun kirkkaan etuvalon seinä- ja kattokäyttöön.

Tuo muotoilua puutarhaasi

- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Erityisominaisuudet

- Helppo asentaa
- Säänkestävä

Nauti elämästä ulkona

- Luo tyylikäs ja lämmin tunnelma

Kohokohdat

Laadukas materiaali

Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettistä materiaaleista.

Helppo asentaa



Valaisimen asentaminen voi olla joskus hankalaa, mutta Philips ulkovalaisinten asennus on tehty mahdollisimman helpoksi. Valaisimen mukana toimitetaan torx-avain asennusta varten.

Säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Luo tyylikäs tunnelma

Ulkoseinävalaisimen suunnittelussa on huomioitu viimeisimmät trendit, ja se sopii erinomaisesti ulkotiloihin ja täydentää tyyliäsi sopivan tunnelman.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Metall

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Valotehokkuus (nimellinen): 100 lm/W

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Patio
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,933 kg
- Kokonaiskorkeus: 81 mm
- Kokonaispituus: 260 mm
- Kokonaisleveys: 260 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Verkkovirta: 50–60 Hz
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sovellettavissa
- Kanta/kupu: E27
- Mukana toimitettavan lampun teho: –
- Vaihtolampun enimmäisteho: 14
- IP-koodi: IP44 | Johtosuojattu ja roiskesuojattu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 2

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696158180
- Nettopaino: 0,93 kg
- Bruttopaino: 1,11 kg
- Korkeus: 279 mm
- Pituus: 95 mm
- Leveys: 274 mm



Julkaisupäivä: 2025-09-20
Versio: 0.429

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com