

PHILIPS

Crust ulkokohdevalaisin
3,2W

myGarden

2700K

Rosteri

Vesitiivis



17356/47/PO



Valaise pihasi illan tullen

Upotettava Philips myGarden Crust LED -kohdevalaisin valaisee kulkureitit ja ajotiet hillityn tyylikkäästi. Ruostumattoman teräksen kaltaiset laadukkaat materiaalit ja Philipsin LED-lamput pitävät huoltotarpeen mahdollisimman pienenä.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Energiaa säästävä
- Korkealaatuinen LED-valo

Tuo muotoilua puutarhaasi

- Laadukas ruostumaton teräs ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Erinomaista valoa ulkoilmaan

- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Erityisominaisuudet

- Helppo asentaa
- IP67 – säänkestävä
- Pitkä käyttöikä

Kohokohdat

Energiaa säästävä



Tämä Philips-valaisin säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Korkealaatuinen LED-valo

Tämän Philips-valaisimen mukana toimitettava LED-lamppu on ainutlaatuinen Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, mahdollistaa optimaalisen valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

Laadukas materiaali


Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

Helppo asentaa



Valaisimen asentaminen voi olla joskus hankalaa, mutta Philips ulkovalaisinten asennus on tehty mahdollisimman helpoksi. Valaisimen mukana toimitetaan torx-avain asennusta varten.

IP67 – säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa, ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän ulkovalaisimen luokitus on IP67, joten se kestävä hetkellisen upotuksen veteen. Valaisin sopii erinomaisesti pihalle ja ajotielle ja pysyy ehjänä, vaikka ajaisit autolla sen yli.

Pitkä käyttöikä



Philipsin LED-valaisimien käyttöikä on keskimäärin jopa 20 000 tuntia (vastaa noin 20 vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa).

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Himmennettävä: ei

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Ruostumaton teräs
- Materiaali: Ruostumaton teräs

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Valotehokkuus (nimellinen): 112

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Maahan asennettavat kohdevalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

Tehonkulutus

- Teho: 3,2 W
- Teho: 3,2 W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,334 kg
- Aukon pituus: 10.5 cm
- Aukon leveys: 10.5 cm
- Pituus: 12 cm
- Upotussyvyys: 12 mm
- Leveys: 12 cm
- Kokonaiskorkeus: 126 mm
- Kokonaispituus: 115 mm
- Kokonaisleveys: 115 mm
- Upotettavan valaisimen asennusaukko: 10.5 cm x 10.5 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 350
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- IP-koodi: IP67
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Valonlähteiden määrä: 1

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696159019
- Nettopaino: 0,33 kg
- Bruttopaino: 0,43 kg
- Korkeus: 12,6 cm
- Pituus: 12,1 cm
- Leveys: 12,1 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30
Versio: 0.427

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com