

# PHILIPS

Buxus  
ulkoseinävalaisin 4,5W

myGarden

2700K

Rosteri

Vesitiivis



17357/47/PO



## Nauti kauniista, valoisasta puutarhasta

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Philips Buxus LED -seinävalaisin on vaikuttava näky ulkoseinällä. Ohut ja pyöreäkulmainen valaisin valaisee seinän upeasti ylös- ja alaspäin suuntautuvalla lämpimällä valkoisella LED-valolla.

### Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Energiaa säästävä
- Korkealaatuinen LED-valo

### Tuo muotoilua puutarhaasi

- Laadukas ruostumaton teräs ja huippuluokan synteettiset materiaalit

### Erinomaista valoa ulkoilmaan

- Yhteensopiva seinähimenttien kanssa
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

### Erityisominaisuudet

- Helppo asentaa
- Säänkestävä
- Pitkä käyttöikä



# Kohokohdat

## Energiaa säästävä



Tämä Philips-valaisin säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

## Korkealaatuinen LED-valo

Tämän Philips-valaisimen mukana toimitettava LED-lamppu on ainutlaatuinen Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, mahdollistaa optimaalisen valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

## Laadukas materiaali

Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

## Yhteensopiva seinähimmentimien kanssa



Tämän Philips-valaisimen kirkkautta voi säätää seinähimmentimellä (ei sisälly toimitukseen). Se on helppo tapa esimerkiksi muuttaa huoneen tunnelmaa tai korostaa jotain kohtaa kodista.

## LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

## Helppo asentaa



Valaisimen asentaminen voi olla joskus hankalaa, mutta Philips ulkovalaisinten asennus on tehty mahdollisimman helpoksi. Valaisimen mukana toimitetaan torx-avain asennusta varten.

## Säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojaattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

## Pitkä käyttöikä



Philipsin LED-valaisimien käyttöikä on keskimäärin jopa 20 000 tuntia (vastaa noin 20 vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa).

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Metalli

## Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 25 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

## Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

## Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 112 lm/W

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Patio
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,659 kg
- Kokonaiskorkeus: 140 mm
- Kokonaispituus: 101 mm
- Kokonaisleveys: 126 mm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 35
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 525
- Hehkulampputekniikka: LED
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: 220–240
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- Mukana toimitettavan lampun teho: 4.5 W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 4,5
- IP-koodi: IP44 | Johtosuojattu ja roiskesuojattu
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Valonlähteiden määrä: 2

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696159408
- Nettopaino: 0,66 kg
- Bruttopaino: 0,74 kg
- Korkeus: 15,6 cm
- Pituus: 10,6 cm
- Leveys: 13,1 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-13  
Versio: 0.558

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpittynus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)