

# PHILIPS

Skua ulkoseinävalaisin  
42W E27 (ei sisällä  
lamppua)

myGarden

Ei sisällä lampua

Musta

Vesitiivis



17382/30/PN



## Nauti kauniista, valoisasta puutarhasta

Musta Philips Skua -seinävalaisin tuo vintage-tyyliä ulkotiloihin. Laadukkaasta alumiinista valmistettu musta retrohenkinen valaisin sopii täydellisesti jokaiseen tyyliin ja antaa ulkohetkiin eleganssia.

### Tarkoitettu ulkokäyttöön

- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

### Erityisominaisuudet

- Säänkestävä

### Nauti elämästä ulkona

- Luo tyylikäs ja lämmin tunnelma

# Kohokohdat

## Laadukas materiaali

Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

## Luo tyylikäs tunnelma

Ulkoseinävalaisimen suunnittelussa on huomioitu viimeisimmät trendit, ja se sopii erinomaisesti ulkotiloihin ja täydentää tyyliisi sopivan tunnelman.

## Säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metall

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: ei

## Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

## Valon ominaisuudet

- Valotehokkuus (nimellinen): 121

### Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Klassinen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

### Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,935 kg
- Kokonaiskorkeus: 218 mm
- Kokonaispituus: 344 mm
- Kokonaisleveys: 300 mm

### Huolto

- Takuu: 2 vuotta

### Tekniset tiedot

- Lampputeknologia: LED
- Verkkovirta: 50–60 Hz
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lamppua
- Kanta/kupu: E27
- Mukana toimitettavan lampun teho: -
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 1

### Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

### Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696165843
- Nettopaino: 0,94 kg
- Bruttopaino: 1,46 kg
- Korkeus: 24,4 cm
- Pituus: 33,1 cm
- Leveys: 36,1 cm

