

PHILIPS

Actea
ulkoseinävalaisin 12W

myGarden

2700K

Musta

Vesitiivis



17390/30/P0



Nauti kauniista, valoisasta puutarhasta

Ulkokäyttöön tarkoitettu mustassa Philips Actea LED - seinävalaisimessa tyylikäs alumiinikehys rajaa sisälleen pyöreän paneelin, joka valaisee ulkotilat kauniisti ja tehokkaasti lämpimän valkoisella valolla.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Energiaa säästävä

Tuo muotoilua puutarhaasi

- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Erinomaista valoa ulkoilmaan

- Tehokas LED
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Erityisominaisuudet

- Säänkestävä
- Pitkä käyttöikä

Kohokohdat

Energiaa säästävä



Tämä Philips-valaisin säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Laadukas materiaali

Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

Tehokas LED



Philips outdoor -ulkovalaisimissa käytetään uusinta LED-tekniikkaa. Sillä on erinomainen valovirta, sen valo on laadukasta ja sen käyttöikä on pitkä.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

Säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Pitkä käyttöikä



Philipsin LED-valaisimien käyttöikä on keskimäärin jopa 20 000 tuntia (vastaa noin 20 vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa).

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metall

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 138 lm/W

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Patio
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,55 kg
- Kokonaiskorkeus: 74 mm
- Kokonaispituus: 189 mm
- Kokonaisleveys: 189 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 83
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1200
- Hehkulampputekniikka: LED
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: 220–240
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- Mukana toimitettavan lampun teho: 12 W
- IP-koodi: IP44 | Johtosuojattu ja roiskesuojattu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Valonlähteiden määrä: 1

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696165928
- Nettopaino: 0,55 kg
- Bruttopaino: 0,66 kg
- Korkeus: 20,4 cm
- Pituus: 8,6 cm
- Leveys: 19,6 cm

