

PHILIPS

Drosera
ulkoseinävalaisin 12W

myGarden


2700K

Musta

Vesitiivis



17393/30/PO



Nauti kauniista, valoisasta puutarhasta

Tyylikäs Philips Drosera LED -ulkovalaisin on valmistettu kestävästä ja laadukkaasta antrasiitinharmaasta alumiinista. Muotoilunsa ansiosta sitä voidaan käyttää sekä seinä- että kattovalaisimena. Se valaisee ulkoalueet tehokkaasti ja pehmeästi lämpimän valkoisella valolla.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Energiaa säästävä

Tuo muotoilua puutarhaasi

- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Erinomaista valoa ulkoilmaan

- Tehokas LED
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Erityisominaisuudet

- Säänkestävä
- Pitkä käyttöikä

Kohokohdat

Energiaa säästävä



Tämä Philips-valaisin säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Laadukas materiaali

Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

Tehokas LED



Philips outdoor -ulkovalaisimissa käytetään uusinta LED-tekniikkaa. Sillä on erinomainen valovirta, sen valo on laadukasta ja sen käyttöikä on pitkä.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

Säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Pitkä käyttöikä



Philipsin LED-valaisimien käyttöikä on keskimäärin jopa 20 000 tuntia (vastaa noin 20 vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa).

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metalli

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Värilämpötila: 2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 112 lm/W

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Patio
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,565 kg
- Kokonaiskorkeus: 190 mm
- Kokonaispituus: 190 mm
- Kokonaisleveys: 74 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 83
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1200 lm
- Hehkulampputeknikka: LED
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 50 Hz
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- Mukana toimitettavan lampun teho: 12 W
- IP-koodi: IP44 | Johtosuojattu ja roiskesuojattu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Valonlähteiden määrä: 1

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696165959
- Nettopaino: 0,56 kg
- Bruttopaino: 0,66 kg
- Korkeus: 20,4 cm
- Pituus: 8,6 cm
- Leveys: 19,6 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-20
Versio: 0.527

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailutus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com