

# PHILIPS

Petronia  
ulkoseinävalaisin 12W

myGarden

2700K

Antrasiitti

Vesitiivis



17395/93/PO



## Aina valoisaa, kun tulet kotiin

Tyylikäs Philips Petronia LED -ulkovalaisin on valmistettu kestävästä ja laadukkaasta antrasiitinharmaasta alumiinista. Siinä on tehokas ja pehmeä lämpimän valkoinen valo. Liiketunnistin sytyttää valaisimen automaattisesti, kun joku tulee sen läheisyyteen.

### Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Energiaa säästävä

### Tuo muotoilua puutarhaasi

- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

### Erinomaista valoa ulkoilmaan

- Tehokas LED
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

### Erityisominaisuudet

- Valaisimeen sisältyy liiketunnistin mukavuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi
- Säänkestävä
- Pitkä käyttöikä

# Kohokohdat

## Energiaa säästävä



Tämä Philips-valaisin säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

## Laadukas materiaali

Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

## Tehokas LED



Philips outdoor -ulkovalaisimissa käytetään uusinta LED-tekniikkaa. Sillä on erinomainen valovirta, sen valo on laadukasta ja sen käyttöikä on pitkä.

## LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

## Tuotteessa liiketunnistin



Liiketunnistin toivottaa sinut tervetulleeksi kotiin ja ilmoittaa, kun joku on tulossa. Kun tunnistin havaitsee liikettä, lamppu syttyy automaattisesti.

## Säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojaattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

## Pitkä käyttöikä



Philipsin LED-valaisimien käyttöikä on keskimäärin jopa 20 000 tuntia (vastaa noin 20 vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa).

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Metalli

## Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 25 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: Kyllä

## Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

## Valon ominaisuudet

- Väriämpötila: 2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 116

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

## Tehonkulutus

- Teho: 12

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,660 kg
- Kokonaiskorkeus: 227 mm
- Kokonaispituus: 190 mm
- Kokonaisleveys: 60 mm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 83
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1200 lm
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- Verkkovirta: 50 Hz
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Valonlähteiden määrä: 1

## Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

## Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696165973
- Nettopaino: 0,66 kg
- Bruttopaino: 0,77 kg
- Korkeus: 24,4 cm
- Pituus: 7,1 cm
- Leveys: 19,6 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30  
Versio: 0.542

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)