

PHILIPS

Virginia
ulkoliiketunnistin

VIRGINIA musta

Musta

Vesitiivis

17476/30/PN



Aina valoisaa, kun tulet kotiin

Mustassa Philips Virginia -liiketunnistimessa on useita kiinnitysmahdollisuuksia, laaja tunnistusalue ja kahteen suuntaan kääntyvä tunnistinpää. Sijoita tunnistin tarpeidesi mukaan ja käytä ainutlaatuista päivä-/yötoimintoa.

Erinomaista valoa ulkoilmaan

- Valaisimeen sisältyy liiketunnistin mukavuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi
- Manuaalinen ohitus

Erityisominaisuudet

- Useita asennusvaihtoehtoja

Valo toivottaa sinut tervetulleeksi

- Helposti asennettava liiketunnistin
- Suuri maksimikuorma (1 000 W loistevalolle, 200 W LED-valolle)

Ota käyttöön helppokäyttöiset ulkovalaisimet

- IP44 – säänkestävä
- Laadukas synteettinen materiaali


Kohokohdat

Tuotteessa liiketunnistin



Liiketunnistin toivottaa sinut tervetulleeksi kotiin ja ilmoittaa, kun joku on tulossa. Kun tunnistin havaitsee liikettä, lamppu syttyy automaattisesti.

Manuaalinen ohitus Useita asennusvaihtoehtoja Helposti asennettava liiketunnistin



Yksinkertaisen asennuksen ansiosta on helppo valita, milloin tunnistin sytyttää valot, ja miten pitkään ne pysyvät päällä.

Suuri maksimikuorma (1 000 W loistevalolle, 200 W LED-valolle) IP44 – säänkestävä



Tämä Philipsin PIR-tunnistin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. PIR-tunnistimen luokitus on IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Laadukas synteettinen materiaali

Tämän Philips-valaisimen PIR-tunnistin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on lujarakenteinen ja suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön. Valaisin on valmistettu huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: ei

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Tarvikkeet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,146 kg
- Kokonaiskorkeus: 94 mm
- Kokonaispituus: 70 mm
- Kokonaisleveys: 104 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Lampputeknologia: Ei sovellettavissa
- Verkkovirta: 50 Hz
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696176771
- Nettopaino: 0,15 kg
- Bruttopaino: 0,23 kg
- Korkeus: 11,1 cm
- Pituus: 7,8 cm
- Leveys: 10,8 cm

