

PHILIPS

Virginia
ulkoliiketunnistin

VIRGINIA

Valkoinen

Vesitiivis

17476/31/PN



Aina valoisaa, kun tulet kotiin

Valkoisessa Philips Virginia -liiketunnistimessa on useita kiinnitysmahdollisuuksia, laaja tunnistusalue ja kahteen suuntaan kääntyvä tunnistinpää. Sijoita tunnistin tarpeidesi mukaan ja käytä ainutlaatuista päivä-/yötoimintoa.

Erinomaista valoa ulkoilmaan

- Valaisimeen sisältyy liiketunnistin mukavuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi
- Manuaalinen ohitus

Erityisominaisuudet

- Useita asennusvaihtoehtoja

Valo toivottaa sinut tervetulleeksi

- Helposti asennettava liiketunnistin
- Suuri maksimikuorma (1 000 W loistevalolle, 200 W LED-valolle)

Ota käyttöön helppokäyttöiset ulkovalaisimet

- IP44 – säänkestävä
- Laadukas synteettinen materiaali

Kohokohdat

Tuotteessa liiketunnistin



Liiketunnistin toivottaa sinut tervetulleeksi kotiin ja ilmoittaa, kun joku on tulossa. Kun tunnistin havaitsee liikettä, lamppu syttyy automaattisesti.

Manuaalinen ohitus
Useita asennusvaihtoehtoja
Helposti asennettava liiketunnistin



Yksinkertaisen asennuksen ansiosta on helppo valita, milloin tunnistin sytyttää valot, ja miten pitkään ne pysyvät päällä.

Suuri maksimikuorma (1 000 W loistevalolle, 200 W LED-valolle)
IP44 – säänkestävä



Tämä Philipsin PIR-tunnistin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. PIR-tunnistimen luokitus on IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Laadukas synteettinen materiaali

Tämän Philips-valaisimen PIR-tunnistin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on lujarakenteinen ja suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön. Valaisin on valmistettu huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säänkestävä: Kyllä

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Tarvikkeet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vesitiivis

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,146 kg
- Korkeus: 9,4 cm
- Pituus: 7,0 cm
- Leveys: 10,4 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Verkkovirta: 50 Hz
- LED: ei
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696176788
- Nettopaino: 0,15 kg
- Bruttopaino: 0,23 kg
- Korkeus: 11,1 cm
- Pituus: 7,8 cm
- Leveys: 10,8 cm



Julkaisupäivä: 2025-02-28
Versio: 0.344

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com