

PHILIPS

Puled ulkokohdevalaisin
4,6 W GU10

myGarden

2 700 K

Musta

Vesitiivis



17481/30/PO



Nauti kauniista, valoisasta pihasta

Musta Philips Puled kohdevalaisin on viehättävä lisäys öiseen pihaan. Sen lämmin valkoinen valo herättää ulkotilat eloon öisin ja valaisee tyylikkäästi ihmisten kokoontuessa illanviettoon.

Valaisutilat

- Pehmeä ja lämmin valkoinen valo

Tyyliä ulkovalaistukseen

- Suunniteltu ulkokäyttöön – vesitiivis (IP44)

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- Laadukas alumiini ja aito lasi

Erityisominaisuudet

- Säädettävä spottivalaisin
- Helppo asentaa jokaiseen käyttötarkoitukseen

Täytä puutarhasi valolla

- Koristevalaisimet ulkokäyttöön

Kohokohdat

Pehmeä ja lämmin valkoinen valo

Luo viihtyisä ilmapiiri lämpimällä valkoisella valolla. Voit mukauttaa älyvalon helposti päivittäisiin toimiisi.

Suunniteltu ulkokäyttöön

Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa olosuhteissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän ulkovalaisimen luokitus on IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Laadukas materiaali

Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja aidosta lasista.

Säädettävä spottivalaisin



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottivalaisinta.

Helppo asentaa

Koristevalaisimet ulkokäyttöön

Ulkovalo voi parantaa puutarhasi tai muun ulkotilasi ulkonäköä tuomalla esiin katseen vangitsevia kohtia, valaisemalla kulkuväyliä tyylikkäästi tai luomalla täydellisen tunnelman ikimuistosiin hetkiin ystävien ja perheen parissa. Siksi Philips on luonut myGarden-sarjan, johon kuuluu kauniita ja koristeellisia ulkovalaisimia, joiden tyylikkyys ja toiminnot auttavat sinua tuomaan ulkotilasi parhaat puolet esiin omaan tyyliisi sopivasti.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Lasi, Alumiini

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Selkeät valokeilat: Kyllä
- Himmennettävä: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

Puutarha

- Puutarha: Puutarha & terassi

Valon ominaisuudet

- Värilämpötila: 2700 K

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Maahan asennettavat kohdevalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,584 kg
- Kokonaiskorkeus: 105 mm
- Kokonaispituus: 97 mm
- Kokonaisleveys: 97 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisvalovirta (piilotettu): 395
- Mukana toimitettavan lampun teho luumeneina: 395
- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 50
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- Verkkovirta: 50–60 Hz, Jännitealue 220–240 V
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- Kanta/kupu: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho: 4.6
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 1

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696176849
- Nettopaino: 0,67 kg
- Bruttopaino: 0,8 kg
- Korkeus: 21 cm
- Pituus: 12,5 cm
- Leveys: 12,5 cm

