

PHILIPS

Seinävalaisin

Linea

SHELLLINE 3000K

valkoinen

LED



31237/31/P1



Valoa ja rentoutumista

Philips myLiving Decolinea Shellline -runkoseinävalaisimessa yhdistyvät huippuluokan suorituskyky ja yksinkertaisen kaunis muotoilu. Pitkäikäisen LED-tekniikan ja jopa 15 000 tunnin käyttöajan turvin tämä valaisin on täydellinen vaihtoehto perinteisille T5-runkovalaisimille.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Energiaa säästävä
- Korkealaatuinen LED-valo
- Käyttöikä jopa 15 vuotta
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Kohokohdat

Energiaa säästävä



Tämä Philips-energiansäästölamppu säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Korkealaatuinen LED-valo



Tämän Philips-valaisimen mukana toimitettava LED-lamppu on ainutlaatuinen Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, mahdollistaa optimaalisen valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

Pitkä käyttöikä



Todella luotettava valonlähde. Tähän Philipsin LED-valaisimeen integroidut LED-valonlähteet kestävät jopa 15 000 tuntia (vastaa 15 vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa). Voit keskittyä nauttimaan kotisi tunnelmallisesta valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Synteettinen

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Epäsuora valo: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen, Keittiö
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,205 kg
- Korkeus: 3,4 cm
- Pituus: 120,5 cm
- Leveys: 2,8 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1800 lm
- Verkkovirta: Jännitealue 220–240 V, 50–60 Hz
- Mukana toimitettavan lampun teho: 18 W
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähteiden määrä: 1



Julkaisupäivä: 2025-08-30
Versio: 0.493

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com