

# PHILIPS

Canaval  
kattovalaisin 18W

Kattovalaisimet

4 000 K

Valkoinen

Himmennettävä; SceneSwitch



32809/31/P3



## Yksi valaisin, yksi kytkin, kolme valaistusasetusta

Philips Canaval -LED-kattovalaisin on perinteinen, kaikenlaisiin sisustuksiin sopiva valkoinen valaisin. Tämä laadukas valaisin on kestävä ja energiatehokas. Voit valita kotisi tunnelmaan sopivan kirkkauden vaiheittaisella himmennyksellä.

### Helppokäyttöinen

- Sileä pinta takaa helpon puhdistuksen

### Valotehoste

- Valo jakaantuu tasaisesti

### Ympäristöystävälliset valausratkaisut

- Käyttöikä jopa 15 vuotta

### Edistyksellinen LED-valo

- Suuri valovirta

### Energiaa säästävä

- Kiinteä LED osana järjestelmää
- Säästää energiaa 80 %

### Kolme valoasetusta

- Muuta tunnelmaa nykyisellä valokatkaisimellasi

# Kohokohdat

## Helppohoitoinen



## Valo jakaantuu tasaisesti



## Pitkä käyttöikä



Todella luotettava valonlähde. Tähän Philipsin LED-valaisimeen integroidut LED-valonlähteet kestävät jopa 15 000 tuntia (vastaa 15 vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa). Voit keskittyä nauttimaan kotisi tunnelmallisesta valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

## Suuri valovirta

Laadukas valo ja suuri valoteho. Neljänkymmenen asteen kulma on täydellinen kohdevalaistukseen.

## Integroitu LED-valonlähde



Todella luotettava valonlähde. Integroidun LED-valonlähteen ansiosta voit keskittyä nauttimaan kotisi tunnelmallisesta valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

## Säästää energiaa 80 %



Säästää jopa 80 % energiaa verrattuna vakiohehkulamppuihin.

## SceneSwitchin kolme valoasetusta

Himmennä valoa ilman himmennintä SceneSwitchin kirkkauden säätötoiminnolla. Voit vaihdella kolmen kirkkaustason välillä kätevästi nykyisellä kytkimellä.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli, Muovi

### Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

### Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

### Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädettävissä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

### Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 116

### Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Autotalli, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, SceneSwitch

### Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 150 mA

### Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,66 kg
- Kokonaiskorkeus: 67 mm
- Kokonaispituus: 350 mm
- Kokonaisleveys: 350 mm

### Huolto

- Takuu: 5 vuotta

### Tekniset tiedot

- Halkaisija: 350 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2100
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Viileän valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

### Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

### Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696169278
- Nettopaino: 0,66 kg
- Bruttopaino: 0,97 kg
- Korkeus: 38,6 cm
- Pituus: 7,2 cm
- Leveys: 38,5 cm

