

PHILIPS

Enneper upotettava
kohdevalaisin

Upotettavat valaisimet

Ei sisällä lampua
valkoinen



50181/31/PN



Luo tyylikäs valaistus

Philips Enneper -upotettava kohdevalaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja sen selkeät linjat sopivat kaikkiin sisustustyyliihin. Kohdevalaisimeen sopiva Philipsin GU10 LED-kohdelamppu takaa laadukkaan ja pitkäkestoisen valon.

Erityisominaisuudet

- Ei sisällä lampua
- Helppo lampun vaihto

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Laadukas materiaali
- Ei pölyä, ei ruostetta

Kohokohdat

Ei sisällä lampua

Valaisimen mukana ei ole lampua, joten voit valita huoneeseen ja omaan makuusi sopivan tehoisen lampun. Philipsin LED-lamput takaavat korkealaatuisen ja pitkäkestoisen valovirran.

Helppo lampun vaihto

Uusi kätevä rengas helpottaa GU10-lampun asentamista.

Laadukas materiaali

Upotettu spottivalaisin on valmistettu laadukkaista synteettisistä materiaaleista. Tuote on vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee kotisi viihtyisämmäksi vielä monen vuoden päästäkin.

Ei pölyä, ei ruostetta

Upotettavan spottivalaisimen pölyä keräämätön ja ruostumaton pinnoite pidentää tuotteen käyttöikää.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Synteettinen

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Helppo lampun vaihto: Kyllä
- Integroitu LED: ei
- Sopii vain LED-lampuille: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Valotehokkuus (nimellinen): 100 lm/W

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,112 kg
- Upotussyvyys: 100 mm
- Kokonaiskorkeus: 42 mm
- Kokonaispituus: 90 mm
- Kokonaisleveys: 90 mm
- Upotettavan valaisimen asennusaukko: 7.0 cm x 7.0 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: -
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lampua
- Kanta/kupu: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho: -
- Vaihtolampun enimmäisteho: 5,5
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojaattu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähteiden määrä: 1



Julkaisupäivä: 2025-09-24
Versio: 0.1135

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com