

PHILIPS

Donegal
upotettava valaisin


Upotettavat valaisimet

Ei sisällä lamppua

Kromi



50391/11/PN



Luo tyylikäs valaistus

Philipsin upotettava Donegal-kohdevalaisin on helppohoitoinen, sillä se on valmistettu ensiluokkaisesta materiaalista, joka ei ruostu eikä kerää pölyä. Täydennä sitä omaan tyyliisi sopivaksi laadukkaalla ja pitkäkestoisella Philipsin GU10-LED-lampulla.

Erityisominaisuudet

- Ei sisällä lamppua
- Helppo lampun vaihto

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Ensiluokkainen materiaali
- Ei pölyä, ei ruostetta

Kohokohdat

Ei sisällä lampputta

Valaisimen mukana ei ole lampputta, joten voit valita huoneeseen ja omaan makuusi sopivan tehoisen lampun. Philipsin LED-lamput takaavat korkealaatuisen ja pitkäkestoisen valovirran.

Helppo lampun vaihto

Uusi kätevä rengas helpottaa GU10-lampun asentamista.

Ensiluokkainen materiaali

Upotettava spottivalaisin on valmistettu laadukkaista synteettisistä materiaaleista ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tämä varmistaa pitkän käyttöiän ja suuren valovirran.

Ei pölyä, ei ruostetta

Upotettavan spottivalaisimen pölyä keräämätön ja ruostumaton pinnoite pidentää tuotteen käyttöikää.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Kromi
- Materiaali: Synteettinen

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: ei
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Helppo lampun vaihto: Kyllä
- Integroitu LED: ei
- Sopii vain LED-lampuille: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,112 kg
- Aukon pituus: 7.0 cm
- Aukon leveys: 7.0 cm
- Korkeus: 4,2 cm
- Pituus: 9 cm
- Upotussyvyys: 10 cm
- Leveys: 9 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 30 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: -
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lampputta
- Kanta/kupu: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho: -
- Vaihtolampun enimmäisteho: 5.5 W
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II
- Valonlähteiden määrä: 1



Julkaisupäivä: 2025-04-28
Versio: 0.1086

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com