

PHILIPS

Box kohdevalaisin


Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet

2 200–2 700 K

Musta

Himmennettävä; WarmGlow

Laadukas materiaali



50491/30/P0



Himmennä lämpimiin sävyihin

Sovita huoneen tunnelma mihin tahansa aktiviteettiin. Philips WarmGlow LED -spottien ansiosta voit himmentää LED-valoa kirkaasta toiminnallisesta valosta kotoisaan lämpimään hehkuun. Mitä himmeämpi valo, sitä lämpimämpi sävy.

Valaistus, joka helpottaa elämää ja rauhoittaa mieltä

- Hanki korkealaatuinen LED-valonlähde ja säästä samalla energiaa
- Lampun käyttöikä jopa 30 vuotta
- Välitön kirkkaus heti
- Suuri 500 luumenin valovirta
- Silmiesi mukavuuden puolesta
- Integroitu LED-valonlähde
- 5 vuoden takuu tuo mielenrauhaa

Monipuolinen valaistus päivän joka hetkeen

- Luo tunnelma hetkessä kääntämällä himmenninkytkintä

Erinomainen rakenne tuottaa ihanteellisen valotehon

- Pitkäkestoinen, korkealaatuiset materiaalit
- Täydellinen valokeila korostusvalaistukseen
- Säädetty spottivalaisin takaa erinomaisen joustavuuden

Kohokohdat

Energiaa säästävät LED-valonlähteet

LED-valonlähteet säästävät samalla valovirralla perinteiseen valaistukseen verrattuna jopa 80 % energiaa. Kun ostat Philipsin LED-lampun tai -polttimon, alat välittömästi säästää rahaa. Jokainen LED-lamppuun vaihdettu valonlähde pienentää heti sähkölaskua.

Käyttöikä jopa 30 vuotta

LED-valot kestävät pidempään, joten ne pidentävät valonlähteiden vaihtoväliä. Tämä vähentää merkittävästi jätteen määrää ja säästää pitkällä aikavälillä rahaa.

Välitön kirkkaus

Philipsin LED-spottivalaisimien syttymistä ei tarvitse odottaa. Ne tuottavat täyden kirkkautensa heti sytytettäessä. Niiden hehkulampunomainen lämmin valkoinen valo luo välittömästi kotoisan ja kutsuvan tunnelman.

Suuri 500 luumenin valovirta

Piristä kotiasi korkealaatuisilla valaisimilla

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välikymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Integroitu LED-valonlähde

Tässä spottivalaisimessa on korkealaatuinen LED-valonlähde, joka takaa optimaalisen valovirran.

5 vuoden takuu

Spottivalomme on rakennettu kestäväksi. Täysi 5 vuoden takuu varmistaa, että voit nauttia kestävästä ja laadukkaasta valaistuksesta päivittäin.

Himmennettävä WarmGlow-valo

Luo täydellinen tunnelmavalistus tilanteeseen kuin tilanteeseen. Philips WarmGlow on LED-spottivalo, jonka avulla voit luoda sopivan tunnelman hetkessä kääntämällä himmenninkytkintä. Himmennä työskentelyyn sopiva 2 700 K kirkas valo kutsuvan pehmeäksi 2 200 K lämpimäksi rentoutumisvaloksi. Mitä himmeämpi valo, sitä lämpimämpi sävy.

Laadukas materiaali

Spottivalaisimen muotoilussa on käytetty pitkäikäisiä, laadukkaita materiaaleja ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on siis vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee kotisi viihtyisämmäksi vielä monen vuoden päästäkin.

Täydellinen korostusvalaistukseen

Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (40 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti keittiöiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Helposti säädettävä spottivalaisin

Tämän liikuteltava spottivalaisin on suunniteltu suuntaamaan valoa sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metalli

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 30 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2200–2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 111

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Olohuone, Toimisto, Eteinen
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, WarmGlow

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,610 kg
- Kokonaiskorkeus: 100 mm
- Kokonaispituus: 103 mm
- Kokonaisleveys: 103 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 500
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Pehmeä valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- Mukana toimitettavan lampun teho: 4,5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Valonlähteiden määrä: 2

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696164518
- Nettopaino: 0,61 kg
- Bruttopaino: 0,73 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 12,1 cm
- Leveys: 14,5 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-04
Versio: 0.663

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com