


PHILIPS

Paisley kohdevalaisin 4x

Kattoon/seinään asennettavat
kohdevalaisimet

Ei sisällä lampua

Valkoinen



50574/31/PN



Mutkattomaan elämänmenoon

Philipsin my Living Contemporary -valikoima sisältää tyylikkäitä spottivalaisimia, joiden valo on korkealaatuista. Ne sopivat tämän päivän mieltymyksiin, trendeihin ja elämäntyyliin.

Erityisominaisuudet

- Säädettävä spottivalaisin
- Täydellinen valokeila korostusvalaistukseen

Suunniteltu kotitoimistoon

- Sopii jokaiseen huoneeseen
- Luonnollinen ja tunnistettava muotoilu

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Laadukkaat materiaalit

Kohokohdat

Säädettävä spottivalaisin



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottivalaisinta.

Täydellinen korostusvalaistukseen

Täydellinen valokeila korostusvalaistukseen. Tämä Philips-spottivalo sopii täydellisesti korostusvalaistukseen (GU10-lamppu ei sisälly toimitukseen). Keskitettävällä valolla voit korostaa sisustuksen mitä tahansa yksityiskohtaa.

Laadukkaat materiaalit

Valaisimen muotoilussa on käytetty laadukkaita, kerrostettuja materiaaleja ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on siis vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee kotisi viihtyisämmäksi vielä vuosien kuluttuakin.

Sopii jokaiseen huoneeseen

Käytännöllinen ja elegantti Philips-spottivalaisin lisää ripauksen tyyliä mihin tahansa huoneeseen.

Luonnollinen ja tunnistettava muotoilu

Pehmeät siirtymäkohdat ja kaarevat linjat ovat Philips myLivingin ajattoman ulkoasun salaisuus. Käytännölliset ja tyylikkääät myLiving-spottivalaisimet sulautuvat huomaamattomasti nykyaikaiseen sisustukseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Säädettävä – nosto ja lasku
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Integroitu LED: ei

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone, Toimisto, Eteinen
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,370 kg
- Kokonaiskorkeus: 92 mm
- Kokonaispituus: 628 mm
- Kokonaisleveys: 118 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: No bulb included
- Lampputeknologia: LED
- Verkkovirta: AC 220–240
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lamppua
- Kanta/kupu: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho: 5.5W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 5,5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 4

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696164747
- Nettopaino: 1,37 kg
- Bruttopaino: 1,75 kg
- Korkeus: 11,7 cm
- Pituus: 11,5 cm
- Leveys: 67,5 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30
Versio: 0.657

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com