

PHILIPS

Clockwork kohdevalaisin

Kattoon/seinään asennettavat
kohdevalaisimet

2700K

Valkoinen

Himmennettävä

Helppo ClickFix-asennus



53170/31/16



Tasainen himmennys voimakkaasta pehmeään valoon

Toisinaan on mukavaa sovittaa ympäristö siihen, mitä teet. Philipsin himmennettäviä LED-spottilamppuja voit säätää juuri niin kuin haluat – kirkkaan käytännöllisestä työvalosta tunnelmallisen lämpimään ja rentouttavaan valoon.

Valaistus, joka helpottaa elämää ja rauhoittaa mieltä

- Helppo ClickFIX-asennus
- Hanki korkealaatuinen LED-valonlähde ja säästä samalla energiaa
- Lampun käyttöikä jopa 30 vuotta
- Välitön kirkkaus heti
- Suuri 500 luumenin valovirta
- Silmiesi mukavuuden puolesta
- Integroitu LED-valonlähde
- 5 vuoden takuu tuo mielenrauhaa

Monipuolinen valaistus päivän joka hetkeen

- Tasainen himmennys 100 prosentin kirkkaudesta 10 prosentin pehmeään valoon

Erinomainen rakenne tuottaa ihanteellisen valotehon

- Pitkäkestoinen, korkealaatuiset materiaalit
- Säädetty spottivalaisin takaa erinomaisen joustavuuden
- Täydellinen valokeila korostusvalaistukseen

Kohokohdat

Helppo ClickFix-asennus



Asenna spottivalaisimesi helposti itse: ClickFixin ansiosta apulaisia ei tarvita. Kiinnitä vain asennuskiinnike kattoon, yhdistä johdot ja napsauta lopuksi lamppu kiinni.

Energiaa säästävät LED-valonlähteet

LED-valonlähteet säästävät samalla valovirralla perinteiseen valaistukseen verrattuna jopa 80 % energiaa. Kun ostat Philipsin LED-lampun tai -polttimon, alat välittömästi säästää rahaa. Jokainen LED-lamppuun vaihdettu valonlähde pienentää heti sähkölaskua.

Käyttöikä jopa 30 vuotta

LED-valot kestävät pidempään, joten ne pidentävät valonlähteiden vaihtoväliä. Tämä vähentää merkittävästi jätteen määrää ja säästää pitkällä aikavälillä rahaa.

Välitön kirkkaus

Philipsin LED-spottivalaisimien syttymistä ei tarvitse odottaa. Ne tuottavat täyden kirkkautensa heti sytytettäessä. Niiden hehkulampunomainen lämmin valkoinen valo luo välittömästi kotoisan ja kutsuvan tunnelman.

Suuri 500 luumenin valovirta

Piristä kotiasi korkealaatuisilla valaisimilla

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Integroitu LED-valonlähde

Tässä spottivalaisimessa on korkealaatuinen LED-valonlähde, joka takaa optimaalisen valovirran.

5 vuoden takuu

Spottivalomme on rakennettu kestävästi. Täysi 5 vuoden takuu varmistaa, että voit nauttia kestävästä ja laadukkaasta valaistuksesta päivittäin.

Tasainen ja voimakas himmennys

Luo täydellinen tunnelmavalistus tilanteeseen kuin tilanteeseen. Philips himmennettävien LED-spottivalojen avulla voit helposti säätää valon kirkkautta vain himmennintä kääntämällä. Himmennä tasaisesti 100 prosentin työskentelykirkkaudesta 10 prosentin pehmeään valoon rentoutumista varten.

Laadukas materiaali

Spottivalaisimen muotoilussa on käytetty pitkäikäisiä, laadukkaita materiaaleja ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on siis vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee kotisi viihtyisämmäksi vielä monen vuoden päästäkin.

Helposti säädettävä spottivalaisin

Tämän liikuteltava spottivalaisin on suunniteltu suuntaamaan valoa sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Täydellinen korostusvalaistukseen

Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (40 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti keittiöiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metall

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 30 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Selkeät valokeilat: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 111 lm/W

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Keittiö, Toimisto, Eteinen
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,468 kg
- Kokonaiskorkeus: 90 mm
- Kokonaispituus: 110 mm
- Kokonaisleveys: 110 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 500
- Hehkulampputekniikka: LED
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- Mukana toimitettavan lampun teho: 6.5
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojaattu
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Valonlähteiden määrä: 1

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718291488132
- Nettopaino: 0,47 kg
- Bruttopaino: 0,54 kg
- Korkeus: 11,8 cm
- Pituus: 10,3 cm
- Leveys: 11,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-17
Versio: 0.372

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpiväily ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com