

PHILIPS

Clockwork kohdevalaisin

Kattoon/seinään asennettavat
kohdevalaisimet

2 200–2 700 K



Valkoinen

Himmennettävä; WarmGlow

Helppo ClickFix-asennus



53170/31/PO



Himmennä lämpimiin sävyihin

Sovita huoneen tunnelma mihin tahansa aktiviteettiin. Philips WarmGlow LED -spottien ansiosta voit himmentää LED-valoa kirkkaasta toiminnallisesta valosta kotoisaan lämpimään hehkuun. Mitä himmeämpi valo, sitä lämpimämpi sävy.

Valaistus, joka helpottaa elämää ja rauhoittaa mieltä

- Helppo ClickFIX-asennus
- Hanki korkealaatuinen LED-valonlähde ja säästä samalla energiaa
- Lampun käyttöikä jopa 30 vuotta
- Välitön kirkkaus heti
- Suuri 500 lumenin valovirta
- Silmiesi mukavuuden puolesta
- Integroitu LED-valonlähde
- 5 vuoden takuu tuo mielenrauhaa

Monipuolinen valaistus päivän joka hetken

- Luo tunnelma hetkessä kääntämällä himmenninkytkintä

Erinomainen rakenne tuottaa ihanteellisen valotehon

- Pitkäkestoinen, korkealaatuiset materiaalit
- Säädettävä spottivalaisin takaa erinomaisen joustavuuden
- Täydellinen valokeila korostusvalaistukseen

Kohokohdat

Helppo ClickFIX-asennus



Asenna spottivalaisimesi helposti itse: ClickFIXin ansiosta apulaisia ei tarvita. Kiinnitä vain asennuskiinnike kattoon, yhdistä johdot ja napsauta lopuksi lamppu kiinni.

Energiaa säästävät LED-valonlähteet

LED-valonlähteet säästävät samalla valovirralla perinteiseen valaistukseen verrattuna jopa 80 % energiaa. Kun ostat Philipsin LED-lampun tai -polttimon, alat välittömästi säästää rahaa. Jokainen LED-lamppuun vaihdettu valonlähde pienentää heti sähkölaskua.

Käyttöikä jopa 30 vuotta

LED-valot kestävät pidempään, joten ne pidentävät valonlähteiden vaihtoväliä. Tämä vähentää merkittävästi jätteen määrää ja säästää pitkällä aikavälillä rahaa.

Välitön kirkkaus

Philipsin LED-spottivalaisimien syttymistä ei tarvitse odottaa. Ne tuottavat täyden kirkkautensa heti sytytettäessä. Niiden hehkulampunomainen lämmin valkoinen valo luo välittömästi kotoisan ja kutsuvan tunnelman.

Suuri 500 luumenin valovirta

Piristä kotiasi korkealaatuisilla valaisimilla

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välkkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Integroitu LED-valonlähde

Tässä spottivalaisimessa on korkealaatuinen LED-valonlähde, joka takaa optimaalisen valovirran.

5 vuoden takuu

Spottivalomme on rakennettu kestäväksi. Täysi 5 vuoden takuu varmistaa, että voit nauttia kestävästä ja laadukkaasta valaistuksesta päivittäin.

Himmennettävä WarmGlow-valo

Luo täydellinen tunnelmavalistus tilanteeseen kuin tilanteeseen. Philips WarmGlow on LED-spottivalo, jonka avulla voit luoda sopivan tunnelman hetkessä kääntämällä himmenninkytkintä. Himmennä työskentelyyn sopiva 2 700 K kirkas valo kutsuvan pehmeäksi 2 200 K lämpimäksi rentoutumisvaloksi. Mitä himmeämpi valo, sitä lämpimämpi sävy.

Laadukas materiaali

Spottivalaisimen muotoilussa on käytetty pitkäikäisiä, laadukkaita materiaaleja ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on siis vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee kotisi viihtyisämmäksi vielä monen vuoden päästäkin.

Helposti säädettävä spottivalaisin

Tämän liikuteltava spottivalaisin on suunniteltu suuntaamaan valoa sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Täydellinen korostusvalaistukseen

Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (40 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti keittiöiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metall

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Säädettävä spotti: Kyllä
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- yhteensopiva kaikkien himmentimien kanssa: Kyllä
- Selkeät valokeilat: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Keittiö, Työhuone, Käytävä
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, WarmGlow

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 111 lm/W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,490 kg
- Korkeus: 9,0 cm
- Pituus: 11 cm
- Leveys: 11 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 30 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 500
- Hehkulampputekniikka: LED,
- Turvallinen erityisen alhainen jännite
- Valon väri: 2200–2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: F
- Mukana toimitettavan lampun teho: 6.5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Valonlähteiden määrä: 1

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696154533
- Nettopaino: 0,49 kg
- Bruttopaino: 0,55 kg
- Korkeus: 11,8 cm
- Pituus: 10,3 cm
- Leveys: 11,3 cm

