

# PHILIPS

Enif upotettava  
kohdevalaisin

Upotettavat valaisimet

Ei sisällä lampua

Nikkeli

59240/17/E7



## Painotus on tyyliissä.

Hanki kotiisi tämä käytännöllinen Philips-spottivalo. Täydennä sitä omaan tyyliisi sopivaksi laadukkaalla ja pitkäkestoisella Philipsin GU10-LED-lampulla.

### **Erityisominaisuudet**

- Säädettävä spottivalaisin
- Ei sisällä lampua

# Kohokohdat

## Säädettävä spottivalaisin



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottivalaisinta.

## Ei sisällä lamppua

Valaisimen mukana ei ole lamppua, joten voit valita huoneeseen ja omaan makuusi sopivan tehoisen lampun. Philipsin LED-lamput takaavat korkealaatuisen ja pitkäkestoisen valovirran.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Nikkeli
- Materiaali: Metalli

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Kyllä
- Integroitu LED: ei
- Kiinnitä tuote käden ulottumattomiin: Kyllä

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: ei

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,080 kg
- Aukon pituus: 7.5 cm
- Aukon leveys: 7.5 cm
- Korkeus: 10 cm
- Pituus: 9,0 cm
- Upotussyvyys: 10 cm
- Leveys: 9,0 cm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 30 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: NA
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- LED: ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sisällä lamppua
- Kanta/kupu: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho: -
- Vaihtolampun enimmäisteho: 50 W
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II
- Valonlähteiden määrä: 1



Julkaisupäivä: 2025-04-02  
Versio: 0.447

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)