

PHILIPS

Seinävalaisin

Linea


LINEAR LED 2700 K

valkoinen

LED



85087/31/16



Sisusta kotisi valolla

Säästä jopa 80 % energiaa Philipsin Linear-LED-valolistoilla. Integroidut LED-valonlähteet luovat lämmintä valkoista valoa, joka sopii erinomaisesti yleisvaloksi. Moduulirakenteen ansiosta voit myös yhdistää useampia listoja helposti toisiinsa.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Energiaa säästävä
- Korkealaatuinen LED-valo
- Käyttöikä jopa 20 vuotta
- Lämmin valkoinen valo
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Erityisominaisuudet

- Voidaan liittää muihin saman tuoteperheen tuotteisiin
- Tuotteessa virtakytkin

Kohokohdat

Energiaa säästävä



Tämä Philips-energiansäästölamppu säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Korkealaatuinen LED-valo




Tämän Philips-valaisimen mukana toimitettava LED-lamppu on ainutlaatuinen Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, mahdollistaa optimaalisen valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

Pitkä käyttöikä



Todella luotettava valonlähde. Tähän Philipsin LED-valaisimeen integroidut LED-valonlähteet kestävät jopa 20 000 tuntia (vastaa 20 vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa). Voit keskittyä nauttimaan kotisi tunnelmallisesta valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

Lämmin valkoinen valo



Valolla voi olla eri värilämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on matala Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä, kodikasta valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää, virkistävää valoa. Tämän Philips-lampun lämmin valkoinen valo luo kotoisan tunnelman.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

Liitettävä tuote



Tämä tuote on liitettävissä saman tuoteperheen samanlaiseen tai muuhun tuotteeseen.

Tuotteessa virtakytkin



Lampun kiinteää, mutta huomaamatonta virtapainiketta on helppo käyttää.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: synteettinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Tuotteessa virtakytkin: Kyllä

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Toiminnallinen
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisin
- EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,255 kg
- Korkeus: 3,6 cm
- Pituus: 112,4 cm
- Leveys: 2,2 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 200 W
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1600 lm
- Hehkulampputekniikka: LED, 230 V
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Kyllä
- Lamppujen lukumäärä: 1
- Mukana toimitettavan lampun teho: 18 W
- IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta, joiden koko on yli 12,5 mm, ei suojausta vedeltä
- Turvallisuusluokka: II – kaksoiseristetty



Julkaisupäivä: 2023-12-07
Versio: 0.1184

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailun ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com