

PHILIPS

Hehkulamppu
kodinkoneisiin


Erikoiskäyttö

15 W

E14-kanta

Uuni

Kirkas



8711500037114



Kodinkonelamput erityiskäyttöön

Philipsin uunilamput soveltuvat käyttöön uuneissa, grilleissä vastaavissa kohteissa, joissa toimintalämpötila on korkea. Saatavana erityisiin uunivalaisimiin, kuten alasvaloon, sivuvaloon ja taustavaloon.

Erikoislamput

- Erikoistarkoituksiin
- Käytettäväksi uuneissa

Kohokohdat

Erikoistarkoituksiin



Philipsin erikoishehkulamput on tarkoitettu erityisiin käyttötarkoituksiin.

Valitse kodin yleisvalaistukseen sopivin lamppu Philipsin halogeeni-, energiansäästö- ja LED-lamppujen joukosta.

Käytettäväksi uuneissa



Tämä Philips-kodinkonelamppu on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti uuneissa – se kestää jopa 300 Celsius-asteen lämpötilaa.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Muoto: Laite
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E14
- Tekniikka: Hehkulamppu
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Halkaisija: 22 mm
- Korkeus: 49 mm
- Leveys: 22 mm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 1 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 0,8
- Sytytysten määrä: 4 000
- Nimelliskäyttöikä: 1 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Erityiskäyttötarkoitukset
- Värintoistoindeksi (CRI): 100
- Värilämpötila: 2700 K
- Valon väriluokka: Lämmin valkoinen
- Valovirta: 85 lm
- Syttymisaika: 0 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värilämpötila (nim.): 2700
- Valovirta: 85 lm

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 1

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 1
- Jännite: 230–240 V
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): G
- Teho: 15,4
- Energiankulutus kWh/1000 h: 16

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 1 000
- Valovirran mitoitusarvo: 85 lm
- Nimellisteho: 15,4

Tekniset tiedot

- Lamppujen käyttöikä: 1 000
- Muoto: Laite
- Kromaattisuuskoordinaatti Y: 0,411
- Kromaattisuuskoordinaatti X: 0,46
- EPREL-rekisteröintinumero: 423227
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: E14

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514334533
- Nettopaino: 0,01 kg
- Bruttopaino: 0,01 kg
- Korkeus: 12,8 cm
- Pituus: 2,5 cm
- Leveys: 6,5 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-04
Versio: 0.704

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com