

PHILIPS


Putkimainen
hehkulamppu

Koristeelliset putkimalliset
hehkulamput

10 W

E14-kanta

Kirkas



8711500042217



Kotoisaan sisustusvalaistukseen

Philipsin koristehehkulamput on suunniteltu matalatehoisiin valaisimiin (alle 60 luumenia). Ne tuottavat lämmintä ja pehmeää valoa, jolla voit helposti luoda rentouttavan tunnelman. Täydellisiä avoimiin valaisimiin.

Erikoislamput

- Erikoistarkoituksiin

Kohokohdat

Erikoistarkoituksiin



Philipsin erikoishehkulamput on tarkoitettu erityisiin käyttötarkoituksiin. Valitse kodin yleisvalaistukseen sopivin lamppu Philipsin halogeeni-, energiansäästö- ja LED-lamppujen joukosta.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Muoto: Putki
- Pistoke: E14
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Korkeus: 59 mm
- Leveys: 26 mm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 1 vuosi
- Sytytysten määrä: 4 000
- Nimelliskäyttöikä: 1 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Erityiskäyttötarkoitukset
- Värintoistoindeksi (CRI): 100
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värilämpötila (nim.): 2700
- Valovirta: 34

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 1

Tehonkulutus

- Jännite: 230–240 V
- Teho: 10 W
- Teho: 10,0 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 10

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 1 000

Tekniset tiedot

- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: E14

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8711500042217
- Nettopaino: 12,5 g
- Bruttopaino: 15 g
- Korkeus: 5,9 cm
- Pituus: 2,6 cm
- Leveys: 2,6 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-08
Versio: 0.539

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpimunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com