

PHILIPS

Putkimainen
hehkulamppu


Koristeelliset putkimalliset
hehkulamput

7 W

E14

Kirkas

Himmennettävä



8711500250087



Kotoisaan sisustusvalaistukseen

Philipsin koristehehkulamput on suunniteltu matalatehoisiin valaisimiin (alle 60 luumenia). Ne tuottavat lämmintä ja pehmeää valoa, jolla voit helposti luoda rentouttavan tunnelman. Täydellisiä avoimiin valaisimiin.

Erikoislamput

- Erikoistarkoituksiin

Kohokohdat

Erikoistarkoituksiin



Philipsin erikoishehkulamput on tarkoitettu erityisiin käyttötarkoituksiin. Valitse kodin yleisvalaistukseen sopivin lamppu Philipsin halogeeni-, energiansäästö- ja LED-lamppujen joukosta.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Muoto: Laite
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E14
- Tekniikka: Hehkulamppu
- Himmennettävä: Kyllä
- Lampun pinta: Clear

Polttimon mitat

- Halkaisija: 17 mm
- Korkeus: 54 mm
- Leveys: 17 mm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 1 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 0.8
- Sytytysten määrä: 4 000
- Nimelliskäyttöikä: 1 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Yövalaistus
- Värintoistoindeksi (CRI): 100
- Värilämpötila: 2700 K
- Valon väriluokka: Lämmin valkoinen
- Syttymisaika: 0 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti s
- Värilämpötila (nim.): 2700 K
- Valovirta: 21 lm

Muut ominaisuudet

- CE-merkintä: Kyllä

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 1

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 1
- Jännite: 230–240 V
- Virrankulutus: 7 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 7

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 1 000
- Valovirran mitoitusarvo: 21 lm
- Mitoitusteho: 7.0 W

Tekniset tiedot

- Lamppujen käyttöikä: 1 000
- Muoto: Laite
- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: E14

Pakkauksen mitat ja paino [Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F]

- EAN/UPC – tuote: 8711500250087
- Nettopaino: 8 g
- Bruttopaino: 14 g
- Korkeus: 5,9 cm
- Pituus: 2,6 cm
- Leveys: 2,6 cm

Pakkauksen mitat ja paino [Deco 7.0W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F]

- EAN/UPC – tuote: 8711500250087
- Nettopaino: 8 g
- Bruttopaino: 14 g
- Korkeus: 5,9 cm
- Pituus: 2,6 cm
- Leveys: 2,6 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-24
Versio: 0.240

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com