

PHILIPS

T5-
rengasloistelamppu

Master T5

55 W

2GX13

Kylmä valkoinen

8711500642516



Ohut malli kirkkaaseen ja tyylikkääseen kotiin

Valitse virtaviivainen Philips T5s, jota voit käyttää eri käyttökohteissa luodaksesi tyylikkään kodin tunnelmavalaistuksen. Niiden Super 80 Color -teknologia luo laadukkaan valon, joka parantaa mitä tahansa sisustusta.

Säästä energiaa

- Säästä energiaa

Tyylikkäille ja nykyaikaisille lampunkannoille

- Ohut malli, joka soveltuu erilaisiin käyttökohteisiin

Kohokohdat

Säästä energiaa Ohut malli

Philipsin PLQ-lamppujen ohut rakenne soveltuu moniin eri käyttökohteisiin tyylikkään tunnelman luomiseksi.

Tasainen valon jakautuminen tekee kodistasi kirkkaan.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Pistoke: 2GX13
- Tekniikka: Loistelamppu
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Korkeus: 305 mm
- Leveys: 18 mm

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 12 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Erittäin kirkas
- Värintoistoindeksi (CRI): 81
- Värilämpötila: 4000 K
- Valon väriluokka: Kylmä valkoinen
- Valovirta: 4210 lm
- Värilämpötila (nim.): 4000 K
- Valovirta: 4 210 lm
- Valotehokkuus (nimellinen): 76 lm/W

Tehonkulutus

- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): G
- Virrankulutus: 55,7
- Energiankulutus kWh/1000 h: 56

Tekniset tiedot

- Valovirta: 4 200 lm
- Muoto: Rengasloistelamppu
- Kromaattisuuskoordinaatti Y: 0,38
- Kromaattisuuskoordinaatti X: 0,38
- EPREL-rekisteröintinumero: 423623
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: 2GX13



Julkaisupäivä: 2025-08-30
Versio: 0.774

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com