

PHILIPS

Rengasloistelamppu

Master T5

55 W

2GX13

Lämmin valkoinen

871150064279025



Ohut malli kirkkaaseen ja tyylikkääseen kotiin

Kirkkaaseen ja tyylikkääseen kotiin soveltuva ohut malli

Säästä energiaa

- Säästä energiaa

Tarjoaa kirkkaan valon

- Eloisa ja erittäin kirkas valo

Korkea tehokkuus ja valovirta

- Suuri alkuvalovirta

Kohokohdat

Säästä energiaa

BrightBoost

Tehokas loisteputki sekä BrightBoost-tekniologia tarjoavat hyvän värintoiston ja erittäin kirkasta valoa

Suuri alkuvalovirta

Suuri valovirta tarjoaa laadukkaamman ja kirkkaamman valon laadun sekä mahdollistaa elävämmän valaistuksen kotikäytössä.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Pistoke: 2GX13
- Tekniikka: Energiansäästölamppu
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Korkeus: 305 mm
- Leveys: 18 mm

Kestävyys

- Lumen-pysyvyysskerroin: 0.85
- Nimelliskäyttöikä: 12 000

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 81
- Värilämpötila: 3000 K
- Valovirta: 4210 lm
- Värilämpötila (nim.): 3000 K
- Valovirta: 4 210 lm
- Valotehokkuus (nimellinen): 76 lm/W

Tehonkulutus

- Jännite: 230 V
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): G
- Virrankulutus: 55,7
- Energiankulutus kWh/1000 h: 56

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50
- Muoto: Rengas
- Kromaattisuuskoordinaatti Y: 0,403
- Kromaattisuuskoordinaatti X: 0,44
- EPREL-rekisteröintinumero: 423622
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Kyllä
- Kanta: 2GX13



Julkaisupäivä: 2025-08-30
Versio: 0.827

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com