

PHILIPS

Energiansäästölamppu
spiraali

Taloudellinen

12 W (60 W)

E27

Lämmin valkoinen

Ei himmennettävä



8718291217039



Edullinen hankkia ja käyttää

Jos etsit energiaa säästävää, mutta pienikokoista polttimoa, Philips Economy on tehokas ja edullinen ratkaisu. Käyttöaika jopa 6 vuotta. Säästää jopa 80 % energiaa ja rahaa.

Säästää energiaa ja rahaa

- Energiansäästö jopa 80 %
- Pitkä käyttöikä – jopa 6 vuotta

Kohokohdat

Energiansäästö jopa 80 %



Tämä lamppu käyttää 80 % vähemmän energiaa verrattuna perinteisiin

valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Pitkä käyttöikä – jopa 6 vuotta



Philipsin energiaa säästävät lamput ovat suunniteltu kestämaan. Niiden käyttöikä on jopa 6 vuotta. Pitkä vaihtoväli alentaa kustannuksia ja säästää energiaa vuodesta toiseen.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Himmennettävä: ei
- Lampun muoto: Ei-suunnattu spiraali
- Pistoke: E27
- Tekniikka: Kompaktit loistelamput (CFLi)

Polttimon mitat

- Halkaisija: 47 mm
- Korkeus: 94 mm
- Leveys: 47 mm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 6 a
- Lumen-pysyvyyskerroin: 0.7
- Nimelliskäyttöikä: 6 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 6 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Miellyttävä valo
- Keilakulma: not applicable °
- Värintoistoindeksi (CRI): 81
- Värilämpötila: 2700 K
- Valon väriluokka: Lämmin valkoinen
- Valovirta: 741 lm
- Syttymisaika: 0.3 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 5–40 s

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 90 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.6
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 12 W
- Tehon vastaavuus: 60 W

Mitoitusarvot

- Valon kulman mitoitusarvo: not applicable °
- Eliniän mitoitusarvo: 6 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 741 lm
- Nimellinen valon enimmäisvoimakkuus: not applicable cd
- Mitoitusteho: 12 W

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718291217039
- Nettopaino: 0,051 kg
- Bruttopaino: 0,065 kg
- Korkeus: 13,100 cm
- Pituus: 4,800 cm
- Leveys: 4,800 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 929689218501



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.653

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com