

PHILIPS

Energiansäästölamppu
sauva


Taloudellinen

14 W (68 W)


E27

Lämmin valkoinen

Ei himmennettävä



8718291658634



Edullinen hankkia ja käyttää


Jos etsit energiaa säästävää polttimoa, tämä pienikokoinen Philips Economy -polttimo on tehokas ja edullinen ratkaisu. Käyttöaika jopa 6 vuotta. Säästää jopa 80 % energiaa ja rahaa.

Säästää energiaa ja rahaa

- Energiansäästö jopa 80 %
- Pitkä käyttöikä – jopa 6 vuotta

Kohokohdat


Energiansäästö jopa 80 %



Tämä lamppu käyttää 80 % vähemmän energiaa verrattuna perinteisiin

valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Pitkä käyttöikä – jopa 6 vuotta



Philipsin energiaa säästävät lamput ovat suunniteltu kestämaan. Niiden käyttöikä on jopa 6 vuotta. Pitkä vaihtoväli alentaa kustannuksia ja säästää energiaa vuodesta toiseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Lampun muoto: Ei-suunnattu sauva
- Pistoke: E27
- Tekniikka: Kompaktit loistelamput (CFLi)
- Himmennettävä: ei

Polttimon mitat

- Halkaisija: 40 mm
- Korkeus: 152 mm
- Leveys: 40 mm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 6 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 0.7
- Sytytysten määrä: 6 000
- Nimelliskäyttöikä: 6 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Pelkkä valo, Miellyttävä valo
- Värintoistoindeksi (CRI): 82
- Värilämpötila: 2700 K
- Valon väriluokka: Lämmin valkoinen
- Valovirta: 856 lm
- Syttymisaika: 0.3 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 5–40 s
- Värilämpötila (nim.): 2700 K
- Valovirta: 856 lm
- Valotehokkuus (nimellinen): 61 lm/W

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 100 mA

Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.6
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 68 W
- Virrankulutus: 14,0 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 14

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 6 000
- Valovirran mitoitusarvo: 856 lm
- Nimellinen valon enimmäisvoimakkuus: not applicable cd
- Mitoitusteho: 14 W

Tekniset tiedot

- Kromaattisuuskoordinaatti Y: 420
- Kromaattisuuskoordinaatti X: 463
- Himmennettävä: Ei
- Viivatiheys: 50 or 60
- Kanta: E27



Julkaisupäivä: 2025-08-30
Versio: 0.883

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpittunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com