

PHILIPS

Limbali katto-/ seinäkohdevalaisin 2x

Kattoon/seinään asennettavat
kohdevalaisimet

Ei sisällä lampput

Nikkeli



8718696133200



Painotus on tyyliissä.

Hanki kotiisi käytännöllinen Philips-kohdevalaisin. Täydennä sitä omaan tyyliisi sopivaksi laadukkaalla ja pitkäkestoisella Philips GU10 LED- lampulla.

Helppokäyttöinen

- Säädetty spottipää
- Ei sisällä lampput

Ensiluokkainen laatu

- Pitkä käyttöikä, laadukkaat materiaalit

Erityisominaisuudet

- Sopii jokaiseen huoneeseen

Kohokohdat

Säädettävä spottipää



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä,

kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottipäätä.

Ei sisällä lamppua

Valaisimen mukana ei ole lamppua, joten voit valita huoneeseen ja omaan makuusi sopivan tehoisen lampun. Philipsin LED-lamput takaavat korkealaatuisen ja pitkäkestoisen valovirran.

Sopii jokaiseen huoneeseen

Käytännöllinen Philips-kohdevalaisin on tyylikäs lisäys mihin tahansa huoneeseen.

Pitkä käyttöikä, laadukkaat materiaalit

Spottivalaisimen muotoilussa on käytetty pitkäikäisiä, laadukkaita materiaaleja ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on siis vankkarakenteinen ja kestävä. Valaisimen valaisee kotisi viihtyisästi vielä monen vuoden päästäkin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Nikkeli
- Materiaali: Metalli

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Toimisto, Eteinen
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,3 kg
- Kokonaiskorkeus: 130 mm
- Kokonaispituus: 320 mm
- Kokonaisleveys: 80 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
No bulb included
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Kanta/kupu: GU10
- Mukana toimitettavan lampun teho:
50W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 50
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojustu
- Turvallisuusluokka: Luokka I –
Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 2

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696133200
- Nettopaino: 0,28 kg
- Bruttopaino: 0,44 kg
- Korkeus: 30 cm
- Pituus: 9 cm
- Leveys: 10 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-20
Versio: 0.217

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com