

PHILIPS


Valonauha 5 m RGB

Light Strips


RGB

Läpinäkyvä

Himmennettävä;RGB



8718696164242



Saa tila hehkumaan suosikkiväreissäsi Philips LED -valonauhoilla

Philips LED -valonauhalla muutat huoneen tunnelmaa tilanteeseen sopivaksi. Valoa voi himmentää ja valon väriä vaihtaa kätevästi tuotteen mukana toimitettavalla kaukosäätimellä. Tuote on helppo asentaa ja tarvittaessa lyhentää haluttuun pituuteen.

Helppo asentaa

- Leikkaa sopivan pituiseksi

Helppo asennus

- Helppo asennus

Ohjaus

- Mukana käyttöä helpottava kaukosäädin

Kohokohdat

Leikkaa sopivan pituiseksi

Lyhennä valonauha helposti tilaan sopivaksi. Valonauhan merkit osoittavat kohdan, josta sitä voi lyhentää.

Helppo asennus

Valonauhamme on hyvin helppo asentaa. Kytke pistorasiaan ja nauti upeasta valosta! Kaikki tarvittava sisältyy pakkaukseen.

Mukana käyttöä helpottava kaukosäädin

Valitse haluamasi valon värit, himmennystasot ja esiasetetut valoasetukset.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Läpinäkyvä
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädetävissä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: Kyllä
- Mukana verkkolaite: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 110
- Värintoistoindeksi (CRI): 45
- Valotehokkuus (nimellinen): 20

Valosarja/valonauha

- Laajennettava: ei

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone, Toimisto, Eteinen
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Valonauhat
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, RGB-värit

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 200 mA

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,205 kg
- Kokonaiskorkeus: 2,6 mm
- Kokonaispituus: 5 000 mm
- Kokonaisleveys: 10 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
 -
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Värivalo (RGB)
- Verkkovirta: AC 220–240
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696164242
- Nettopaino: 0,28 kg
- Bruttopaino: 0,32 kg
- Korkeus: 16 cm
- Pituus: 5,5 cm
- Leveys: 16 cm



Julkaisupäivä: 2026-05-30
Versio: 0.461

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com