

PHILIPS

Lamppu

LED

40 W

E27

8718696167779



Nauti upeasta klassisesta tyylistä

Philipsin perinteisessä kangaspäällysteisessä johdossa on mattapintainen pistoke, joka tuo klassista tunnelmaa olohuoneeseen. Viimeistele haluamasi ulkoasu Philipsin klassisen valikoiman E27-ledilampulla.

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Laadukas materiaali
- Säädettävä johdon pituus

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Johto

Kohokohdat

Laadukas materiaali [Johto]

Kaunis kangaspäällysteinen johto varmistaa lampun riippumisen suorassa. Metallikannan mattapinta korostaa lampun antiikkivaikutelmaa.

Säädettävä johdon pituus [Johto]

Johdon pituutta voi säätää vapaasti, mikä antaa käyttöön joustavuutta tyylikkään ja dynaamisen riippuvalaistuksen luomiseen keittiösaarekkeen ja ruokailupöydän yläpuolelle.

Johto

Philips-lamppuja voi käyttää minkä tahansa Philips-johdon kanssa. Näin saat sisävalaistukseen hienon silauksen, joka luo teollisen tunnelmallista tyyliä kotiisi.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Tarvikkeet
- Pistoke: E27
- Himmennettävä: ei

Kestävyys

- Lumen-pysyvyyserroin: 70%
- Sytytysten määrä: 25 000
- Nimelliskäyttöikä: 10 950

Valon ominaisuudet

- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 0,00 lm/W

Yleistä

- Lisäominaisuudet: Koristeellinen

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 330 mA
- CE-merkintä: Kyllä
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 120-240 V
- Virrankulutus: 40 W

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 10,7 cm

Mitoitusarvot

- Mitoitusteho: 40 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: E27
- voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa? No

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696167779
- Nettopaino: 0,43 kg
- Bruttopaino: 0,48 kg
- Korkeus: 16,9 cm
- Pituus: 7,1 cm
- Leveys: 16,9 cm

