

PHILIPS

Halogeenispotti

Halogeenispotti 12 V

50 W

GU5.3-kanta

Lämmin valkoinen

Himmennettävä



8718696588789



Upea korostusvalaistus

Philips-halogeenipottilamppu tuottaa luonnollisen säihkyvää valoa. Täysin himmennettävä halogeenispottilamppu suunniteltu luomaan kotiisi mielenkiintoisia valon ja varjon vaihteluita.

Laadukasta valoa

- Viileä valokeila lämmönarkoihin kohteisiin
- Koristeelliseen korostusvalaistukseen

Himmennettävä

- Paras himmennettävyys, himmentää ja luo kodikkaan ilmapiirin

Edullinen ja ympäristöystävällinen valinta

- Kaksinkertainen käyttöikä verrattuna perinteiseen lamppuun

Kohokohdat

Viileä valokeila

Tämä Philips-lamppu lämmittää ympäristöään vähemmän kuin tavalliset heijastimella varustetut lamput, joten se vähentää lämmönarjojen kohteiden vaurioitumisriskiä.

Koristeelliseen korostusvalaistukseen



Tämä Philips-spottilamppu tuottaa kohdistetun kirkkaan valokeilan. Käytä sitä erityiskohteiden valaisemiseen tai yhdistä useita spottivaloja kodin yleisvalaistukseen.

Paras himmennettävyys

Tätä lamppua voi käyttää kaikkien himmentimien kanssa. Se himmentää lampun 0 %:n kirkkauteen ja luo kotoisan tunnelman kuten hehkulamppu.

Kaksinkertainen käyttöikä



Tämä lamppu kestää kaksi kertaa niin kauan kuin vakiolamppu. Siten se korvaa kaksi lamppua, mikä vähentää kuluja ja tarvittavia toimia. Käyttöikä perustuu 2,7 tunnin päivittäiseen käyttöön eli 1 000 käyttötuntiin vuodessa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Himmennettävä: Kyllä
- Lampun muoto: Suuntaava spotti
- Pistoke: GU5.3
- Tekniikka: Halogeeni
- Lampun muotokoodi: MR16

Polttimon mitat

- Halkaisija: 51 mm
- Korkeus: 46 mm
- Leveys: 51 mm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 4 a
- Lumen-pysyvyysskerroin: 0.8
- Nimelliskäyttöikä: 4 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 16 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Korostusvalaistus
- Keilakulma: 36 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 100
- Värilämpötila: 3000 K
- Valon väriluokka: Lämmin valkoinen
- Valovirta: 605 lm
- Syttymisaika: 0 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 1
- Jännite: 12 – 24 V
- Teho: 50 W

Mitoitusarvot

- Valon kulman mitoitusarvo: 36 °
- Eliniän mitoitusarvo: 4 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 680 lm
- Nimellinen valon
enimmäisvoimakkuus: 1000 cd
- Mitoitusteho: 50 W

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696588789
- Nettopaino: 0,064 kg
- Bruttopaino: 0,073 kg
- Korkeus: 12,000 cm
- Pituus: 4,900 cm
- Leveys: 14,000 cm
- Materiaalitunnus (12NC):
926000850067



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.704

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com