

PHILIPS

Kohdelamppu 50W
PAR16 GU10 x6

LED

2 200–2 700 K

345 lm

15 000 h

Himmennys



8718696721674



Mitä enemmän himmennät, sitä lämpimämpää valo on.

Philips WarmGlow LED -lamput mahdollistavat normaalin arkivalaistuksen himmentämisen perinteisten lamppujen kotoisan lämpimiin sävyihin. Mitä enemmän himmennät valoa, sitä lämpimämmäksi valon sävy muuttuu. Tämä erottaa ne tavanomaisista himmennettävistä LED-lampuista, joita himmennettäessä vain kirkkaus vähenee. WarmGlow-lampuissa on nyt myös paranneltu värintoistoindeksi Ra 90, joka vastaa luonnonvaloa ja auttaa siten näkemään kotisi värit luonnollisina. Olitpa sitten viettämässä viihtyisää koti-iltaa sohvan nurkassa tai aloittamassa päivää piristävässä aamuvalaistuksessa, Philips WarmGlow LED -lamppujen valo on juuri tarpeisiisi sopiva.

Laadukasta valoa

- Aito, hehkulampunomainen, lämpimän valkoinen valo

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen korostusvalaistukseen

8718696721674

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Himmennettävissä lämpimäksi hehkuksi

Kohokohdat

Hehkulampunomainen lämpimän valkoinen

Polttimon värielämpötila on 2 700 K, joten se tuottaa lämmintä ja rauhoittavaa valoa. Tämä valo sopii täydellisesti kotisi tunnelmavalaisuuteen.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lampujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Täydellinen korostusvalaistukseen



Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (36 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti upotettaviin valaisimiin, kiskovalaisimiin sekä keittiöiden, keittiösaarekkeiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Himmennettävissä lämpimäksi hehkuksi

Tämän lampun voi himmentää 2 200 kelvinin lämpimästä valosta 2 700 kelvinin valoon. Mitä enemmän valoa himmennetään, sitä lämpimämmäksi se muuttuu.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värielämpötila: 2200–2700 K
- Valovirta: 345 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Valotehokkuus (nimellinen): 90

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, WarmGlow

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718696721674
- Tilauskoodi: 871869672167400
- Tuotteen nimi: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD 6CT/4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.84
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 50
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 3,8
- Energiankulutus kWh/1000 h: 4

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 54 mm
- Kokonaispituus: 54 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

Mitoitusarvot

- Nimellinen huippuintensiteetti: 700

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 387455

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696721674
- Nettopaino: 0,3 kg
- Bruttopaino: 0,35 kg
- Korkeus: 11,5 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 17,1 cm

