

# PHILIPS

Lamppu

LED

40 W

E27

8718699624057



## Nauti upeasta vintage-tyylistä

Tässä Philips Vintage -johdossa on kangaspäälyste ja mattapintainen metallikanta. Se tuo kotiisi hauskaa vintagetunnelmaa. Täydennä vaikutelma lisäämällä siihen E27-LED-lamppu Philipsin Vintage-mallistosta.

### Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Laadukas materiaali
- Säädettävä johdon pituus

### Erinomainen vaihtoehto vanhoille lamppuillesi

- Johto

# Kohokohdat

## Laadukas materiaali [Johto]

Kaunis kangaspäällysteinen johto varmistaa lampun riippumisen suorassa. Metallikannan mattapinta korostaa lampun antiikkivaikutelmaa.

## Säädettävä johdon pituus [Johto]

Johdon pituutta voi säätää vapaasti, mikä antaa käyttöön joustavuutta tyylikkään ja dynaamisen riippuvalaistuksen luomiseen keittiösaarekkeen ja ruokailupöydän yläpuolelle.

## Johto

Philips-lamppuja voi käyttää minkä tahansa Philips-johdon kanssa. Näin saat sisävalaistukseen hienon silauksen, joka luo teollisen tunnelmallista tyyliä kotiisi.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Tarvikkeet
- Pisto: E27

## Kestävyys

- Lumen-pysyvyyserroin: 70%

## Valon ominaisuudet

- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 0,00 lm/W

## Yleistä

- Lisäominaisuudet: Koristeellinen

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 330 mA
- CE-merkintä: Kyllä
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

## Tehonkulutus

- Jännite: 120–240 V
- Virrankulutus: 40 W

## Mitoitusarvot

- Mitoitusteho: 40 W

## Tekniset tiedot

- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: E27
- voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa? No

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699624057
- Nettopaino: 0,43 kg
- Bruttopaino: 0,48 kg
- Korkeus: 16,9 cm
- Pituus: 7,1 cm
- Leveys: 16,9 cm

