

PHILIPS

Lamppu 50 W A60
E27

LED

3000 K

680 lm

10 000 h



8718699630546



Kirkas LED-valaistus

Philips LED -lamput tarjoavat laadukasta valoa, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittävän energiansäästön.

Laadukasta valoa

- Lue lisää valosta

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampeillesi

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Kohokohdat

Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat

lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100. Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Polttimon mitat

- Korkeus: 10,8 cm
- Leveys: 6 cm

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 10 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 3000 K
- Valovirta: 680 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 830 | CCT of 3000K

Yleistä

- EyeComfort: ei

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 97 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699630546
- Tilauskoodi: 871869963054600
- Tuotteen nimi: LED 50W A60 WH FR ND 1PF/12-DISC

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 50 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 7 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 7

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 10,8 cm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 397602

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699630546
- Nettopaino: 0,06 kg
- Bruttopaino: 0,08 kg
- Korkeus: 13,7 cm
- Pituus: 6,1 cm
- Leveys: 6,1 cm



Julkaisupäivä: 2025-06-14
Versio: 0.619

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com