

PHILIPS

Lamppu 65 W A60
E27

LED

3 000K

900 lm

10 000 h



8718699630584



Kirkas LED-valaistus

Philips LED -lamput tarjoavat laadukasta valoa, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittävän energiansäästön.

Laadukasta valoa

- Lue lisää valosta

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Kohokohdat

Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100.

Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

Korvaa vakiohehkulampun

Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lasin tyyppi: Huurrettu
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Lampun materiaali: Muovi

Polttimon mitat

- Korkeus: 10,8 cm
- Leveys: 6 cm

Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 10 000 tuntia

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 3000 K
- Valovirta: 900 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 830 | CCT of 3000K

Yleistä

- EyeComfort: ei

Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 100 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699630584
- Tilauskoodi: 871869963058400
- Tuotteen nimi: LED 65W A60 WH FR ND 1PF/12-DISC

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220-240 V
- Teho: 9 W
- Tehon vastaavuus: 65 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 10,8 cm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 397604



Julkaisupäivä: 2024-12-03
Versio: 0.577

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com