

# PHILIPS

Hehkulankalamppu,  
huurrettu 100 W G120 E27

LED

2700K

1 521 lm

15 000 h



8718699665142



## Lamppu vertaansa vailla

Tuttu muoto miellyttää silmää. Lamppu näyttää perinteiseltä hehkulampulta, mutta käyttää noin 80 prosenttia vähemmän energiaa. Leveän keilakulman ansiosta valo jakautuu täydellisen tasaisesti.

### Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

### Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampeillesi

- Muoto ja koko vastaavat vakiohalogeenilamppua

### Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Ihanteellinen koristevalaisimiin

### Enemmän kuin pelkkää valoa

- Vintage-tyyliä, modernia LED-teknologiaa

# Kohokohdat

## Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välkkymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

## Muoto ja koko vastaavat perinteistä halogeenilamppua



Kauniin muotoilunsa ja tuttujen mittojensa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle vakiohalogeenilampulle.

## Ihanteellinen koristevalaisimiin

Philipsin modernit LED-pallolamput tuovat nykyaikaista valoa koristevalaisimiin, kun kattotuulettiin ja vanity-nauhoihin.

## Vintage-tyyliä, modernia LED-teknologiaa

LED Classic -lamppuvalikoimasta löytyy myös retrotyylisiä lamppeja, joissa LED-teknologia yhdistyy vintage-tyyliin

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu pallo
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Ympäristön lämpötila: -20...+45 °C
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

## Takuu

- Takuuaika: 2 vuotta

## Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värlämpötila: 2700 K
- Valovirta: 1521 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0,5
- Värlämpötila (nim.): 2700
- Valovirta: 1 521 lm
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 0,4
- Valotehokkuus (nimellinen): 144,00

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

## Muut ominaisuudet

- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699665142
- Tilauskoodi: 871869966514200
- Tuotteen nimi: LED classic 100W E27 WW G120 FR ND SRT4

## Teho

- Tehokerroin (murtoluku): 0.52

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.52
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 100
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): D
- Teho: 10,5
- Energiankulutus kWh/1000 h: 11

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 177 mm
- Kokonaispituus: 177 mm
- Kokonaisleveys: 125 mm

**Mitoitusarvot**

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000

**Huolto**

- Takuu: 2 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50–60
- Halkaisija: 125 mm
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 400296
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere
- Himmennettävä: Ei
- Välkymäärä (PstLM): 1
- Viivatiheys: 50 to 60
- Kanta: E27

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8718699665142
- Nettopaino: 0,1 kg
- Bruttopaino: 0,2 kg
- Korkeus: 19,6 cm
- Pituus: 12,8 cm
- Leveys: 12,8 cm

