

# PHILIPS

Filamentti kynttilälamppu  
huurrettu 25W B35 E14

LED

2700K

250 lm

15 000 h



8718699665449



## Lamppu vertaansa vailla

Tuttu muoto miellyttää silmää. Lamppu näyttää perinteiseltä hehkulampulta, mutta käyttää noin 80 prosenttia vähemmän energiaa. Leveän keilakulman ansiosta valo jakautuu täydellisen tasaisesti.

### Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

### Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampeillesi

- Muoto ja koko vastaavat vakiohalogeenilamppua

### Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen huoneen yleisvalaistukseen

### Enemmän kuin pelkkää valoa

- Vintage-tyyliä, modernia LED-teknologiaa

# Kohokohdat

## Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välkkymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

## Muoto ja koko vastaavat perinteistä halogeenilamppua



Kauniin muotoilunsa ja tuttujen mittojensa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle vakiohalogeenilampulle.

## Vintage-tyyliä, modernia LED-teknologiaa

LED Classic -lamppuvalikoimasta löytyy myös retrotyylisiä lamppeja, joissa LED-teknologia yhdistyy vintage-tyyliin

## Täydellinen yleisvalaistukseen



Philipsin nykyaikaiset LED-lamput sopivat täydellisesti minkä tahansa huoneen valaistamiseen.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kynttilä
- Pistoke: E14
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

**Valon ominaisuudet**

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 250 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Valotehokkuus (nimellinen): 113

**Yleistä**

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

**Pakkauksen tiedot**

- EAN: 8718699665449
- Tilauskoodi: 871869966544900
- Tuotteen nimi: LED classic 25W B35 E14 WWFRND1PF/SRT4

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.41
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 25
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): E
- Teho: 2,2
- Energiankulutus kWh/1000 h: 3

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 97 mm
- Kokonaispituus: 97 mm
- Kokonaisleveys: 35 mm

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 387381

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8718699665449
- Nettopaino: 0,02 kg
- Bruttopaino: 0,03 kg
- Korkeus: 11,1 cm
- Pituus: 4,5 cm
- Leveys: 4,5 cm

