

PHILIPS

Kynttilälamppu ja
Lustre

LED

2,2–25 W

E27

Lämmin valkoinen



8718699665487



Lamppu vertaansa vailla

Tuttu muoto miellyttää silmää. Lamppu näyttää perinteiseltä hehkulampulta, mutta käyttää noin 80 prosenttia vähemmän energiaa. Leveän keilakulman ansiosta valo jakautuu täydellisen tasaisesti.

Laadukasta valoa

- Silmiesi mukavuuden puolesta

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat vakiohalogeenilamppua

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen huoneen yleisvalaistukseen

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Vintage-tyyliä, modernia LED-tekniikkaa

Kohokohdat

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Korvaa vakiohalogeenit



Kauniin muotoilunsa ja tuttujen mittojensa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle vakiohalogeenilampulle.

Täydellinen yleisvalaistukseen



Philipsin nykyaikaiset LED-vakiolamput yleisvalaistukseen sopivat täydellisesti huoneen valaisemiseen.

Vintage-tyyliä, modernia LED-tekniikkaa

LED Classic -lamput perustuvat tavalliseen LED-energiansäästötekniikkaan. Nyt saatavana on retrotyylinen lamppu, jossa huippumoderni tekniikka yhdistyy vintage-muotoiluun.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Himmennettävä: ei
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kruunu
- Pistoke: E27
- Tekniikka: LED
- Lasin tyyppi: Matta

Polttimon mitat

- Korkeus: 7,8 cm
- Paino: 0,017 kg
- Leveys: 4,5 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 a
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 20 000

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valon väriluokka: Lämmin valkoinen
- Valovirta: 250 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: poc

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 21 mA
- Tehokkuus: 113 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699665487
- Tilauskoodi: 871869966548700
- Tuotteen nimi: LED classic 25W P45 E27WWFRND1PF/SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.41
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 2,2 W
- Tehon vastaavuus: 25 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): E

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 8 cm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 250 lm
- Mitoitusteho: 2.2 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz

Polttimo

- Väripisteiden ero: 6

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699665487
- Nettopaino: 0,016 kg
- Bruttopaino: 0,028 kg
- Korkeus: 12,600 cm
- Pituus: 5,500 cm
- Leveys: 5,500 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 929001345611



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.253

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com