

PHILIPS

Filamentti kynttilälamppu
huurrettu 40W B35 E14

LED

2700K

470 lm

15 000 h



8718699665500



Lamppu vertaansa vailla

Tuttu muoto miellyttää silmää. Lamppu näyttää perinteiseltä hehkulampulta, mutta käyttää noin 80 prosenttia vähemmän energiaa. Leveän keilakulman ansiosta valo jakautuu täydellisen tasaisesti.

Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat vakiohalogeenilamppua

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen huoneen yleisvalaistukseen

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Vintage-tyyliä, modernia LED-teknologiaa

Kohokohdat

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välikymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

Muoto ja koko vastaavat perinteistä halogeenilamppua



Kauniin muotoilunsa ja tuttujen mittojensa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle vakiohalogeenilampulle.

Vintage-tyyliä, modernia LED-teknologiaa

LED Classic -lamppuvalikoimasta löytyy myös retrotyylisiä lamppeja, joissa LED-teknologia yhdistyy vintage-tyyliin

Täydellinen yleisvalaistukseen



Philipsin nykyaikaiset LED-lamput sopivat täydellisesti minkä tahansa huoneen valaisemiseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kynttilä
- Pistoke: E14
- Himmennettävä: ei
- Lampun pinta: Matta
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 470 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Valotehokkuus (nimellinen): 109 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699665500
- Tilauskoodi: 871869966550000
- Tuotteen nimi: LED classic 40W B35 E14 WWFRND1PF/SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 40 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 4,3 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 97 mm
- Kokonaispituus: 97 mm
- Kokonaisleveys: 35 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- EPREL-rekisteröintinumero: 387382

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699665500
- Nettopaino: 0,02 kg
- Bruttopaino: 0,03 kg
- Korkeus: 11,1 cm
- Pituus: 4,5 cm
- Leveys: 4,5 cm



Julkaisupäivä:
2025-09-06
Versio: 0.466

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com