

PHILIPS

Filamentti kynttilälamppu
huurrettu 40W P45 E27

LED

2700K

470 lm

15 000 h



8718699665548



Lamppu vertaansa vailla

Tuttu muoto miellyttää silmää. Lamppu näyttää perinteiseltä hehkulampulta, mutta käyttää noin 80 prosenttia vähemmän energiaa. Leveän keilakulman ansiosta valo jakautuu täydellisen tasaisesti.

Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat vakiohalogeenilamppua

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen huoneen yleisvalaistukseen

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Vintage-tyyliä, modernia LED-teknologiaa

Kohokohdat

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa väikkymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

Muoto ja koko vastaavat perinteistä halogeenilamppua



Kauniin muotoilunsa ja tuttujen mittojensa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle vakiohalogeenilampulle.

Vintage-tyyliä, modernia LED-teknologiaa

LED Classic -lamppuvalikoimasta löytyy myös retrotyylisiä lamppeja, joissa LED-teknologia yhdistyy vintage-tyyliin

Täydellinen yleisvalaistukseen



Philipsin nykyaikaiset LED-lamput sopivat täydellisesti minkä tahansa huoneen valaisemiseen.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu luster
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 470 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Valotehokkuus (nimellinen): 109

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699665548
- Tilauskoodi: 871869966554800
- Tuotteen nimi: LED classic 40W P45 E27 WWFRND1PF/SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 40
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 4,3
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 78 mm
- Kokonaispituus: 80 mm
- Kokonaisleveys: 45 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 387386

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699665548
- Nettopaino: 0,02 kg
- Bruttopaino: 0,03 kg
- Korkeus: 12,6 cm
- Pituus: 5,5 cm
- Leveys: 5,5 cm

