

# PHILIPS

Shan kattovalaisin  
12W

Kattovalaisimet

2700K

White

Liiketunnistin



8718699680534



## Liiketunnistimella varustettu valaisin tuo mukavuutta ja säästää energiaa

Enemmän mukavuutta ja tehokasta energiansäästöä. Philipsin liiketunnistimella varustettu LED-kattovalaisin kytkeytyy päälle ja pois liiketunnistimen avulla, joten voit astua huoneeseen valokytkintä hapuilematta. Laaja havaintoalue ja heti syttyvä LED-valotekniikka pitää huolen siitä, että valot palavat kotonasi vain, kun niitä tarvitaan.

### Helppo nauttia

- Automaattisen liiketunnistimen ansiosta valaisin syttyy automaattisesti ihmisten kävellessä sen lähellä.
- Helppo asentaa

### Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

### Kestävyys

- Energiaa säästävä
- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

# Kohokohdat

## Integroitu liiketunnistin

### Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

## Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuvaatimukset muun muassa välkyksen, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

## Energiaa säästävä

Säästää energiaa – mikä on hyväksi lompakolle on hyväksi myös ympäristölle

## Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikänsä jopa 15 000 tuntiin.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metall, Muovi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuote sen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

## Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värinostoindeksi (CRI): 80

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone, Autotalli
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Tunnistin

#### Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 108 mA
- Tehokkuus: 95 lm/W

#### Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,38 kg
- Korkeus: 8 cm
- Pituus: 26 cm
- Leveys: 26 cm

#### Huolto

- Takuu: 5 vuotta

#### Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 15 000 tuntia
- Halkaisija: 260 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina:  
1150
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho:  
12
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I

#### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699680534
- Nettopaino: 0,42 kg
- Bruttopaino: 0,54 kg
- Korkeus: 8,2 cm
- Pituus: 30 cm
- Leveys: 30 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929002215901



Julkaisupäivä: 2024-07-25  
Versio: 0.463

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)