

PHILIPS

Lamppu 75W A60
E27 x4

LED

2700K

1 055 lm

15 000 h



8718699694982



Kirkas LED-valaistus

Philips LED -lamput tarjoavat laadukasta valoa, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittävän energiansäästön.

Laadukasta valoa

- Lue lisää valosta

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Säästää jopa 90 % energiaa

Kohokohdat

Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan

valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100. Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Säästää jopa 90 % energiaa



Nauti LED-teknologian tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 90 %, kun hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 1055 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.4
- Värikoodi: 827 | CCT of 2700K
- Valotehokkuus (nimellinen): 105

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718699694982
- Tilauuskoodi: 871869969498201
- Tuotteen nimi: LED 75W A60 E27 WW FR ND 4PF/6 DISC

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.54
- Jännite: 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 75
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 10
- Energiankulutus kWh/1000 h: 10

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 108 mm
- Kokonaispituus: 108 mm
- Kokonaisleveys: 60 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 397613

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699694982
- Nettopaino: 0,14 kg
- Bruttopaino: 0,19 kg
- Korkeus: 17,6 cm
- Pituus: 6,2 cm
- Leveys: 12,2 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-04
Versio: 0.705

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com