

PHILIPS

Sparkle upotettava
kohdevalaisin

Upotettavat valaisimet

2700K

White

Himmennettävä



8718699755683



Luo täydellinen tunnelma laadukkaalla himmennettävällä valolla.

Luo täydellinen tunnelma Philipsin upotettavilla ja himmennettävillä LED-kohdevalaisimilla, joilla voit helposti himmentää normaalin kirkkaan arkivalaistuksen kotoisan lämpimiin sävyihin.

Helppo nauttia

- Valitse näiden säädettävien modulaaristen valaisimien avulla, miten ja minne valo osuu.

Valotehoste

- Kirkas ja kohdistettu valokeila

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmille mukavaa valoa

Ohjaus

- Himmennettävä

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Kohokohdat

Säädettävä modulaarinen valaisin Kirkas ja kohdistettu valokeila

Suuntaa valo esineisiin, ruokailupöytään tai muuhun sisustukseen kiinnittääksesi katsojien huomion tiettyihin tyyleihin.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkyynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan. Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Himmennettävä

Voit vaihtaa tunnelmaa vähentämällä LED-lamppujen kirkkautta kirkaasta valkoisesta valosta kotoisan lämpimään hehkuun – aivan kuten perinteisillä lamputilla.

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikänsä jopa 15 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metall, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 10 000

Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Keittiö, Työhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 31 mA
- Tehokkuus: 58 lm/W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,118 kg
- Aukon pituus: 7.0 cm
- Aukon leveys: 7.0 cm
- Korkeus: 5,5 cm
- Pituus: 8,5 cm
- Upotussyvyys: 1,5 cm
- Leveys: 8,5 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 20 000 tuntia
- Halkaisija: 85 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 350
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 5.5
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699755683
- Nettopaino: 0,12 kg
- Bruttopaino: 0,15 kg
- Korkeus: 9 cm
- Pituus: 7,5 cm
- Leveys: 10,5 cm

