

PHILIPS

Dive upotettava
kohdevalaisin

Upotettavat valaisimet

2700K

Nikkeli

Himmennettävä, vesitiivis



8718699756079



Luo täydellinen tunnelma laadukkaalla himmennettävällä valolla.

Luo täydellinen tunnelma Philipsin upotettavilla ja himmennettävillä LED-kohdevalaisimilla, joilla voit helposti himmentää normaalin kirkkaan arkivalaistuksen kotoisan lämpimiin sävyihin.

Sopii sisätiloihisi

- Koristeellinen metallipinta

Valotehoste

- Kirkas ja kohdistettu valokeila

Turvallisuus

- Kosteudenkestävä

Ensiluokkainen laatu

- EyeComfort – silmillesi sopivaa valoa

Ohjaus

- Himmennettävä

8718699756079

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Kohokohdat

Koristeellinen metallipinta

Nykyaikainen metallipinta luo modernin ilmeen.

Kirkas ja kohdistettu valokeila

Suuntaa valo esineisiin, ruokailupöytään tai muuhun sisustukseen kiinnittääksesi katsojien huomion tiettyihin tyyleihin.

Kosteudenkestävä

Kosteudenkestävyyden ansiosta voit käyttää tätä tuotetta luottavaisin mielin kylpyhuoneissa, keittiöissä, parvekkeilla ja muissa tiloissa, joissa kosteus on otettava huomioon.

Eyecomfort

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät paljon aikaa sisätiloissa, joten kodin oikeanlainen valaistus on tärkeää. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuksiteerit muun muassa välkynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Philips LED -lamput eivät ainoastaan tuota silmille sopivaa valoa, vaan ne toimivat tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan.

Vaihda valoon, joka ei rasita silmiä. Silmäsi kiittävät sinua.

Himmennettävä

Voit vaihtaa tunnelmaa vähentämällä LED-lamppujen kirkkautta kirkkaasta valkoisesta valosta kotoisan lämpimään hehkuun – aivan kuten perinteisillä lampuilla.

Käyttöikä jopa 15 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikänsä jopa 15 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Nikkeli
- Materiaali: Metall, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 10 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei säädettävissä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värinostoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen): 58

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Kylpyhuone, Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, Vettä hylkivä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 31 mA

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,114 kg
- Upotussyvyys: 15 mm
- Kokonaiskorkeus: 55 mm
- Kokonaispituus: 85 mm
- Kokonaisleveys: 85 mm
- Upotettavan valaisimen asennusaukko: 7.0 cm x 7.0 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Halkaisija: 85 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 350
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- Mukana toimitettavan lampun teho: 5.5
- IP-koodi: IP20 (etuosa IP65)
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699756079
- Nettopaino: 0,34 kg
- Bruttopaino: 0,4 kg
- Korkeus: 9 cm
- Pituus: 10,5 cm
- Leveys: 18,7 cm

